

**WBC-P-10BK-70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

V oblasti obnovitelných zdrojů energie hrají stále důležitější roli bateriové systémy pro ukládání energie. Obvykle se skládají z několika jednotlivých baterií, které je třeba rychle a snadno vyměnit. Konektor Weidmüller Battery Connector (WBC) umožňuje v několika jednoduchých krocích připojit k ESS několik jednotlivých baterií – a v případě potřeby je stejně rychle odpojit. Pro větší bezpečnost a snadnější manipulaci jsou póly zřetelně označeny: Kladný pól je označen oranžově a záporný pól černě.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Objednací číslo | <a href="#">2991900000</a> |
| Typ             | WBC-P-10BK-70              |
| GTIN (EAN)      | 4099986868717              |
| Množství        | 5 ks                       |

## WBC-P-10BK-70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 72,5 g |
|----------------|--------|

## Teploty

|                               |        |                               |        |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Trvalá provozní teplota, min. | -40 °C | Trvalá provozní teplota, max. | 125 °C |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|

## Technické údaje

|                  |           |                              |                     |
|------------------|-----------|------------------------------|---------------------|
| Cykly zapojování | ≥ 100     | Jmenovité napětí             | 1 500 V             |
| Jmenovitý proud  | 250 A     | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0                 |
| Objemový odpor   | ≥ 5000 MΩ | Stupeň krytí                 | IP20, IP67 zapojené |

## Všeobecné údaje

|                     |                    |                          |                      |
|---------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| Barevný             | černá              | Materiál                 | PA 66                |
| Provedení povrchu   | stříbrné           | Průměr kontaktu, kolík Ø | 10 mm                |
| Průřez vodiče, max. | 70 mm <sup>2</sup> | Schválení                | UL 4128              |
| Typ                 | Zásuvka            | Typ připojení            | Nalisované připojení |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0    | EC001121    | ETIM 8.0    | EC001121    |
| ETIM 9.0    | EC001121    | ECLASS 10.0 | 27-44-03-12 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-03-12 | ECLASS 12.0 | 27-44-03-12 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-03-12 |             |             |

## Osvědčení

Schválení



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Shoda   |
| UL File Number Search | Web UL  |
| Č. osvědčení (UR)     | E529699 |

## Soubory ke stažení


|                         |  |
|-------------------------|--|
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">Suitable_Tools_for_WBC_Battery_Connector</a> |
| Katalogy                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                 |

### WBC-P-10BK-70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## WBC-P-10BK-70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Nářadí



#### Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                                       |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ             | APG 80                     | Verze                                 |
| Objednací číslo | <a href="#">6853270000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)      | 4064675477020              |                                       |
| Množství        | 1 ks                       |                                       |

### ... pro krimpovací kabelová oka (podle DIN 46234)



#### Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | ES APG 80 DIN 70           | Verze                                     |
| Objednací číslo | <a href="#">6502890000</a> | 70mm <sup>2</sup> , Krimpování - odsazení |
| GTIN (EAN)      | 4050118310719              |   |
| Množství        | 1 ks                       |   |