

**WBC-P-10RE-70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Системы хранения аккумуляторов играют все более важную роль в области возобновляемых источников энергии. Они обычно состоят из нескольких отдельных аккумуляторов, которые необходимо быстро и легко заменить. Соединитель аккумулятора Weidmüller (WBC) позволяет за несколько простых шагов соединить нескольких отдельных аккумуляторов с ESS и при необходимости быстро отключить соединения. Для большей безопасности и удобства в обращении полюсы четко обозначены: положительный полюс оранжевого цвета и отрицательный - черного цвета.

**Основные данные для заказа**

Номер для заказа	<a href="#">2991910000</a>
Тип	WBC-P-10RE-70
GTIN (EAN)	4099986868731
Кол.	5 Шт.

## WBC-P-10RE-70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто	72,5 g
-------------	--------

## Температуры

Температура при длительном использовании, мин.	-40 °C	Температура при длительном использовании, макс.	125 °C
--	--------	---	--------

## Общие данные

Вид соединения	Обжимное соединение	Диаметр контакта, вилка Ø	10 мм
Материал	PA 66	Поверхность	Серебро
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	70 mm <sup>2</sup>	Сертификаты	UL 4128
Тип	Гнездо	Цветовой код	красный

## Технические данные

Вид защиты	IP20, IP67, вставной	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Номинальное напряжение	1 500 V	Номинальный ток	250 A
Объемное сопротивление	≥ 5000 MΩ	Циклы коммутации	≥ 100

## Классификации

ETIM 7.0	EC001121	ETIM 8.0	EC001121
ETIM 9.0	EC001121	ECLASS 10.0	27-44-03-12
ECLASS 11.0	27-44-03-12	ECLASS 12.0	27-44-03-12
ECLASS 13.0	27-44-03-12		

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E529699

## Загрузки


Пользовательская документация	<a href="#">Suitable Tools for WBC Battery Connector</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**WBC-P-10RE-70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## WBC-P-10RE-70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

Тип	APG 80	Исполнение
Номер для заказа	4064675477020	6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4064675477020	
Кол.	1 шт.	

## ... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46234)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

Тип	ES APG 80 DIN 70	Исполнение
Номер для заказа	4064675477020	70mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118310719	
Кол.	1 шт.	