

**WBC-S-10BK-M8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Az akkumulátoros tárolórendszerek egyre fontosabb szerepet játszanak a megújuló energiák terén. Általában több különálló akkumulátorból állnak, amelyeket gyorsan és egyszerűen kell cserélni. A Weidmüller Battery Connector (WBC) lehetővé teszi, hogy több különálló akkumulátort csatlakoztasson egy ESS-hez mindössze néhány egyszerű lépésben, és ugyanilyen gyorsan leválassza a csatlakozásokat szükség esetén. A nagyobb biztonság és az egyszerű kezelés érdekében a pólusok egyértelmű jelölést kapnak: A pozitív pólus narancssárga, a negatív pólus pedig fekete.

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	<a href="#">2991920000</a>
Típus	WBC-S-10BK-M8
GTIN (EAN)	4099986868755
Qty.	5 Stück

## WBC-S-10BK-M8

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 71,3 g

## Hőmérsékletek

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -40 °C

Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 125 °C

## Műszaki adatok

Dugaszolási ciklusok  $\geq 100$ 

Névleges áram 350 A

UL 94 éghetőségi osztály V-0

Névleges feszültség 1 500 V

Térfogati ellenállás  $\geq 5000 \text{ M}\Omega$ 

Védelmi osztály IP20, IP67, IP67 dugaszolva

## Általános adatok

Anyag PA 66

Felületi minőség ezüst

Kábel külső átmérője, max. 10 mm

Típus Dugó

Érintkező átmérő, dugó  $\emptyset$  10 mm

Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás

Jóváhagyások UL 4128

Szín fekete

Vezeték-keresztmetszet, max. 95 mm<sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 7.0 EC001121

ETIM 9.0 EC001121

ECLASS 11.0 27-44-03-12

ECLASS 13.0 27-44-03-12

ETIM 8.0 EC001121

ECLASS 10.0 27-44-03-12

ECLASS 12.0 27-44-03-12

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanúsítvány száma (UR) E529699

## Letöltések

Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)