

WBC-S-10RE-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Los sistemas de almacenamiento en batería desempeñan un papel cada vez más importante en el campo de las energías renovables. Por lo general consisten en varias baterías individuales que deben ser rápidas y fáciles de reemplazar. El Conector de Baterías Weidmüller (WBC) permite conectar varias baterías individuales a un ESS en unos pocos pasos, y desconectar las conexiones con la misma rapidez si es necesario. Para mayor seguridad y facilidad de manejo, los polos están claramente marcados: el polo positivo en naranja y el polo negativo en negro.

Datos generales para pedido

Código	2991930000
Tipo	WBC-S-10RE-M8
GTIN (EAN)	4099986868779
Cantidad	5 Pieza

WBC-S-10RE-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto	71,3 g
-----------	--------

Temperaturas

Temperatura permanente de trabajo, min. -40 °C	Temperatura permanente de trabajo, max. 125 °C
--	--

Datos Generales

Color	rojo	Diámetro de contacto macho Ø	10 mm
Diámetro del cable exterior, máx.	10 mm	Homologaciones	UL 4128
Material	PA 66	Sección de conexión del conductor, max.	95 mm²
Superficie	plata	Tipo	Macho
Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo		

Datos técnicos

Ciclos de enchufado	≥ 100	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Intensidad nominal	350 A	Resistencia de paso	≥ 5000 MΩ
Tensión nominal	1.500 V	Tipo de protección	IP20, IP67, IP67 enchufado

Clasificaciones

ETIM 7.0	EC001121	ETIM 8.0	EC001121
ETIM 9.0	EC001121	ECLASS 10.0	27-44-03-12
ECLASS 11.0	27-44-03-12	ECLASS 12.0	27-44-03-12
ECLASS 13.0	27-44-03-12		

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (UR)	E529699

Descargas

Catálogo	Catalogues in PDF-format
----------	--