

WBC-S-10RE-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Системы хранения аккумуляторов играют все более важную роль в области возобновляемых источников энергии. Они обычно состоят из нескольких отдельных аккумуляторов, которые необходимо быстро и легко заменить. Соединитель аккумулятора Weidmüller (WBC) позволяет за несколько простых шагов соединить нескольких отдельных аккумуляторов с ESS и при необходимости быстро отключить соединения. Для большей безопасности и удобства в обращении полюсы четко обозначены: положительный полюс оранжевого цвета и отрицательный - черного цвета.

Основные данные для заказа

Номер для заказа	2991930000
Тип	WBC-S-10RE-M8
GTIN (EAN)	4099986868779
Кол.	5 Шт.

WBC-S-10RE-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 71,3 g

Температуры

Температура при длительном использовании, мин. -40 °C

Температура при длительном использовании, макс. 125 °C

Общие данные

Вид соединения	Винтовое соединение	Диаметр контакта, вилка Ø	10 мм
Материал	PA 66	Наружный диаметр кабеля, макс.	10 мм
Поверхность	Серебро	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	95 mm²
Сертификаты	UL 4128	Тип	Штекер
Цветовой код	красный		

Технические данные

Вид защиты	IP20, IP67, IP67, вставной	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Номинальное напряжение	1 500 V	Номинальный ток	350 A
Объемное сопротивление	≥ 5000 MΩ	Циклы коммутации	≥ 100

Классификации

ETIM 7.0	EC001121	ETIM 8.0	EC001121
ETIM 9.0	EC001121	ECLASS 10.0	27-44-03-12
ECLASS 11.0	27-44-03-12	ECLASS 12.0	27-44-03-12
ECLASS 13.0	27-44-03-12		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E529699

Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)