

WBC-S-10RE-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

System för lagring av batteri spelar en allt viktigare roll inom området av förnybara energikällor. De består vanligtvis av flera enskilda batterier som måste vara snabba och enkla att byta ut. Weidmüller Battery Connector (WBC) gör det möjligt att ansluta flera enskilda batterier till en ESS i bara några få enkla steg - och att koppla ur anslutningarna lika snabbt vid behov. För mer säkerhet och smidig hantering är polerna tydligt markerade: Pluspolen i orange och minuspolen i svart.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2991930000
Typ	WBC-S-10RE-M8
GTIN (EAN)	4099986868779
Förp.	5 Stück

WBC-S-10RE-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	71,3 g
-----------	--------

Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, min.	-40 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	125 °C
---------------------------------	--------	---------------------------------	--------

Allmänna uppgifter

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Färgkod	röd
Godkännanden	UL 4128	Kabeldiameter utsidan max.	10 mm
Kontaktdiameter stift Ø	10 mm	Ledardiameter, max.	95 mm²
Material	PA 66	Typ	Hane
Yta	Silver		

Tekniska data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Genomgångsmotstånd (6)	≥ 5000 MΩ
Märkspänning	1 500 V	Märkström	350 A
Skyddsklass	IP20, IP67, IP67 ijackad	Stickcykler	≥ 100

Klassificeringar

ETIM 7.0	EC001121	ETIM 8.0	EC001121
ETIM 9.0	EC001121	ECLASS 10.0	27-44-03-12
ECLASS 11.0	27-44-03-12	ECLASS 12.0	27-44-03-12
ECLASS 13.0	27-44-03-12		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E529699

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--