

WBC-P-10RE-95**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

V oblasti obnovitelných zdrojů energie hrají stále důležitější roli bateriové systémy pro ukládání energie. Obvykle se skládají z několika jednotlivých baterií, které je třeba rychle a snadno vyměnit. Konektor Weidmüller Battery Connector (WBC) umožňuje v několika jednoduchých krocích připojit k ESS několik jednotlivých baterií – a v případě potřeby je stejně rychle odpojit. Pro větší bezpečnost a snadnější manipulaci jsou póly zřetelně označeny: Kladný pól je označen oranžově a záporný pól černě.

Všeobecné objednací údaje

Objednací číslo	2991950000
Typ	WBC-P-10RE-95
GTIN (EAN)	4099986869110
Množství	5 ks

WBC-P-10RE-95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	72,5 g
----------------	--------

Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-40 °C	Trvalá provozní teplota, max.	125 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

Technické údaje

Cykly zapojování	≥ 100	Jmenovité napětí	1 500 V
Jmenovitý proud	350 A	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Objemový odpor	≥ 5000 MΩ	Stupeň krytí	IP20, IP67 zapojené

Všeobecné údaje

Barevný	Červená	Materiál	PA 66
Provedení povrchu	stříbrné	Průměr kontaktu, kolík Ø	10 mm
Průřez vodiče, max.	95 mm ²	Schválení	UL 4128
Typ	Zásuvka	Typ připojení	Nalisované připojení

Klasifikace

ETIM 7.0	EC001121	ETIM 8.0	EC001121
ETIM 9.0	EC001121	ECLASS 10.0	27-44-03-12
ECLASS 11.0	27-44-03-12	ECLASS 12.0	27-44-03-12
ECLASS 13.0	27-44-03-12		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E529699

Soubory ke stažení


Uživatelská dokumentace	Suitable_Tools_for_WBC_Battery_Connector
Katalogy	Catalogues in PDF-format

WBC-P-10RE-95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



WBC-P-10RE-95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

Typ	APG 80	Verze
Objednací číslo	6853270000	6mm ² , 400mm ²
GTIN (EAN)	4064675477020	
Množství	1 ks	

... pro krimpovací kabelová oka (podle DIN 46234)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

Typ	ES APG 80 DIN 70	Verze
Objednací číslo	6502890000	70mm ² , Krimpování - odsazení
GTIN (EAN)	4050118310719	
Množství	1 ks	