

## WBC-P-10RE-95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az akkumulátoros tárolórendszerek egyre fontosabb szerepet játszanak a megújuló energiák terén. Általában több különálló akkumulátorból állnak, amelyeket gyorsan és egyszerűen kell cserélni. A Weidmüller Battery Connector (WBC) lehetővé teszi, hogy több különálló akkumulátort csatlakoztasson egy ESS-hez mindössze néhány egyszerű lépésben, és ugyanilyen gyorsan leválassza a csatlakozásokat szükség esetén. A nagyobb biztonság és az egyszerű kezelés érdekében a pólusok egyértelmű jelölést kapnak: A pozitív pólus narancssárga, a negatív pólus pedig fekete.

## Általános rendelési adatok

Rendelési szám	<a href="#">2991950000</a>
Típus	WBC-P-10RE-95
GTIN (EAN)	4099986869110
Qty.	5 Stück

## WBC-P-10RE-95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 72,5 g

## Hőmérsékletek

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -40 °C Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 125 °C

## Műszaki adatok

Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Névleges feszültség	1 500 V
Névleges áram	350 A	Térfogati ellenállás	≥ 5000 MΩ
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Védelmi osztály	IP20, IP67 dugaszolva

## Általános adatok

Anyag	PA 66	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
Felületi minőség	ezüst	Jóváhagyások	UL 4128
Szín	piros	Típus	Hüvely
Vezeték-keresztmetszet, max.	95 mm <sup>2</sup>	Érintkező átmérő, dugó Ø	10 mm

## Besorolások

ETIM 7.0	EC001121	ETIM 8.0	EC001121
ETIM 9.0	EC001121	ECLASS 10.0	27-44-03-12
ECLASS 11.0	27-44-03-12	ECLASS 12.0	27-44-03-12
ECLASS 13.0	27-44-03-12		

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E529699

## Letöltések


User Documentation	<a href="#">Suitable Tools for WBC Battery Connector</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**WBC-P-10RE-95**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



## WBC-P-10RE-95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szerszámok

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm<sup>2</sup>
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

**Általános rendelési adatok**

Típus	APG 80	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">853270000</a>	6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4064675477020	
Qty.	1 Stück	

**... krimpelhető kábelsarukhoz (DIN 46234 szerint)****Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm<sup>2</sup>
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

**Általános rendelési adatok**

Típus	ES APG 80 DIN 70	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1502890000</a>	70mm <sup>2</sup> , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310719	
Qty.	1 Stück	