

**WBC-P-10RE-95****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

System för lagring av batteri spelar en allt viktigare roll inom området av förnybara energikällor. De består vanligtvis av flera enskilda batterier som måste vara snabba och enkla att byta ut. Weidmüller Battery Connector (WBC) gör det möjligt att ansluta flera enskilda batterier till en ESS i bara några få enkla steg - och att koppla ur anslutningarna lika snabbt vid behov. För mer säkerhet och smidig hantering är polerna tydligt markerade: Pluspolen i orange och minuspolen i svart.

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	<a href="#">2991950000</a>
Typ	WBC-P-10RE-95
GTIN (EAN)	4099986869110
Förp.	5 Stück

## WBC-P-10RE-95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	72,5 g
-----------	--------

## Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, min.	-40 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	125 °C
---------------------------------	--------	---------------------------------	--------

## Allmänna uppgifter

Anslutningstyp	Crimpanslutning	Färgkod	röd
Godkännanden	UL 4128	Kontaktdiameter stift Ø	10 mm
Ledardiameter, max.	95 mm <sup>2</sup>	Material	PA 66
Typ	Hylsa	Yta	Silver

## Tekniska data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Genomgångsmotstånd (6)	≥ 5000 MΩ
Märkspänning	1 500 V	Märkström	350 A
Skyddsklass	IP20, IP67 ijackad	Stickcykler	≥ 100

## Klassificeringar

ETIM 7.0	EC001121	ETIM 8.0	EC001121
ETIM 9.0	EC001121	ECLASS 10.0	27-44-03-12
ECLASS 11.0	27-44-03-12	ECLASS 12.0	27-44-03-12
ECLASS 13.0	27-44-03-12		

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E529699

## Nedladdningar


Användardokumentation	<a href="#">Suitable Tools for WBC Battery Connector</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## WBC-P-10RE-95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar



## WBC-P-10RE-95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Verktyg



**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 400 mm<sup>2</sup>
- 360° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- Ytterligare funktioner för APG-serien:
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB

## Allmänna beställningsdata

Typ	APG 80	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2853270000</a>	6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4064675477020	
Förp.	1 Stück	

## ... för crimpkabelskor (enligt DIN 46234)



**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 400 mm<sup>2</sup>
- 360° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- Ytterligare funktioner för APG-serien:
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB

## Allmänna beställningsdata

Typ	ES APG 80 DIN 70	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1502890000</a>	70mm <sup>2</sup> , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118310719	
Förp.	1 Stück	