

**PWEB-ES-RT-1000/5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Vestavný systém PROCON-WEB je k dispozici nezávisle na platformě prostřednictvím obrazu kontejneru, Linuxu nebo Windows.

Pro implementaci optimálního webového HMI řešení nabízí vestavný systém PROCON-WEB následující funkce:

- Správa uživatelů na základě rolí a práv
- Rozsáhlé alarmy
- předdefinované ovládací prvky, jako jsou tlačítka, posuvníky, textová pole nebo oblasti obrazu
- výkonné složitější ovládací prvky, jako jsou prvky iframe, grafy a tabulky
- flexibilní skriptování pro maximální flexibilitu
- Funkce Historie pro ukládání a vizualizaci historických dat
- připojení k různým řídicím systémům prostřednictvím rozsáhlého portfolia komunikačních ovladačů (OPC-UA, CODESYS driver nebo přes Modbus)

**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Vizualizační software, Platforma pro systém runtime: Linux, Windows 10, Windows 11, Docker, Počet proměnných procesu, max.: 1000, Počet zařízení HMI, max.: 5
Objednávací číslo	<a href="#">2992850000</a>
Typ	PWEB-ES-RT-1000/5
Množství	1 ks

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0
----------------	---

## Systémová data

Operační systém	Linux, Windows, u-OS	Platforma pro systém runtime	Linux, Windows 10, Windows 11, Docker
Počet proměnných procesu, max.	1 000	Počet zařízení HMI, max.	5

## Požadavky na systém

Minimální potřebná paměť (RAM)	0,1 GB	Operační systém	Linux, Windows, u-OS
Požadované minimální dostupné místo na disku	0,1 GB		

## Funkce modulu runtime

Platforma pro systém runtime	Linux, Windows 10, Windows 11, Docker	Počet zařízení HMI, max.	5
Maximální počet ovladačů	99	S možností projekce od	PROCON-WEB Designer
Runtime funkce	Jednoduché a složité ovládací prvky, Alarmy, Historie, Správa uživatelů, Spojení procesu prostřednictvím komunikačních ovladačů		

## Informace o licenci

Licenční pokrytí	Jednorázová licence	Typ licence	Licence k softwaru
Licenci poskytuje	ID lístku WIBU	Počet proměnných procesu, max.	1 000

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001416	ETIM 7.0	EC001416
ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ECLASS 9.0	27-24-25-02	ECLASS 9.1	27-24-25-02
ECLASS 10.0	27-24-25-02	ECLASS 11.0	27-24-25-02
ECLASS 12.0	27-24-25-02	ECLASS 13.0	27-24-25-02

## Soubory ke stažení

Oznámení o změně produktu	<a href="#">Release notes - PROCON-WEB ES 6.7.0 EN</a> <a href="#">Release notes - u-OS App PROCON-WEB ES</a>
Software	<a href="#">Software – PROCON-WEB Embedded System 6.7.0 for Windows</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>