

**PWEB-ES-RT-50/10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

PROCON-WEB Embedded System är tillgängligt via en oberoende plattform via container image, Linux eller Windows.

För att implementera den optimala webbaserade HMI-lösningen har PROCON-WEB Embedded-System följande kännetecken:

- Roll- och rättighetsbaserad användarhantering
- Omfattande larm
- fördefinierade kontroller, t.ex. knappar, skjutreglage, textfält eller bildområden
- kraftfulla och mer komplexa kontroller, som iframes, diagram, tabeller
- flexibel skriptkörning för maximal flexibilitet
- Historiska funktioner för att lagra och visualisera historikdata
- anslutning till olika system via en omfattande portfölj av kommunikationsdrivrutiner (OPC-UA, CODESYS-drivrutin eller via Modbus)

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Visualiseringsprogramvara, Plattform för runtime-system: Linux, Windows 10, Windows 11, Docker, Antal processvariabler, max.: 50, Antal HMI- apparater, max.: 10
Art.nr.	<a href="#">2992890000</a>
Typ	PWEB-ES-RT-50/10
Förp.	1 Stück

## PWEB-ES-RT-50/10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	0
-----------	---

## Systemdata

Antal HMI- apparater, max.	10	Antal processvariabler, max.	50
Operativsystem	Linux, Windows, u-OS	Plattform för runtime-system	Linux, Windows 10, Windows 11, Docker

## Egenskaper hos exekveringsprogrammet

Plattform för runtime-system	Linux, Windows 10, Windows 11, Docker	Antal HMI- apparater, max.	10
Maximalt antal drivenheter	99	Projicerbar av	PROCON-WEB Designer
Körtidsegenskaper	Enkla och komplexa kontroller, Alarmerande, Historiker, Användarhantering, Processens anslutning via kommunikationsdrivrutiner		

## Licensinformation

Licensomfattning	Engångslicens	Licenstag	Programvarulicens
Licensering av	WIBU-biljett-ID	Antal processvariabler, max.	50

## Systemkrav

Lägsta minneskrav (RAM)	0,1 GB	Minsta erforderliga diskutrymme	0,1 GB
Operativsystem	Linux, Windows, u-OS		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001416	ETIM 7.0	EC001416
ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ECLASS 9.0	27-24-25-02	ECLASS 9.1	27-24-25-02
ECLASS 10.0	27-24-25-02	ECLASS 11.0	27-24-25-02
ECLASS 12.0	27-24-25-02	ECLASS 13.0	27-24-25-02

## Nedladdningar

Meddelande om produktändring	<a href="#">Release notes - PROCON-WEB ES 6.7.0 EN</a> <a href="#">Release notes - u-OS App PROCON-WEB ES</a>
Programvara	<a href="#">Software – PROCON-WEB Embedded System 6.7.0 for Windows</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>