

## PWEB-ES-RT-500/5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A PROCON-WEB beágyazott rendszer a konténer képen, Linuxon vagy Windowson keresztül platformtól függetlenül érhető el.

Az optimális, webalapú HMI megoldás megvalósításához a PROCON-WEB beágyazott rendszer az alábbi funkciókat kínálja.

- Szerepeken és jogosultságokon alapuló felhasználókezelés
- Átfogó riasztás
- előre meghatározott vezérlések, például gombok, csúszkák, szövegmezők vagy képterületek
- hatékony, összetettebb vezérlések, például iframe-ek, grafikonok, táblázatok
- rugalmas szkriptelés a maximális rugalmasság érdekében
- Előzmény funkció az előzmény adatok tárolásához és megjelenítéséhez
- csatlakozás különböző vezérlőrendszereken, például átfogó kommunikációs meghajtó portfolión (OPC-UA, CODESYS meghajtó vagy Modbus) keresztül

## Általános rendelési adatok

Verzió	Megjelenítő szoftver, Platform a Runtime rendszer számára: Linux, Windows 10, Windows 11, Docker, Folyamatváltozók száma, max.: 500, HMI készülék száma, max.: 5
Rendelési szám	<a href="#">2992940000</a>
Típus	PWEB-ES-RT-500/5
Qty.	1 Stück

## PWEB-ES-RT-500/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0
-------------	---

## Futásidő-jellemzők

Platform a Runtime rendszer számára	Linux, Windows 10, Windows 11, Docker	HMI készülék száma, max.	5
Az illesztőprogramok legnagyobb száma	99	Tervezésre jogosult	PROCON-WEB Designer
Futtatói funkciók	Egyszerű és összetett vezérlések, Riasztó, Történész, Felhasználókezelés, Folyamat csatlakozása kommunikációs meghajtókon keresztül		

## Rendszeradatok

Folyamatváltozók száma, max.	500	HMI készülék száma, max.	5
Operációs rendszer	Linux, Windows, u-OS	Platform a Runtime rendszer számára	Linux, Windows 10, Windows 11, Docker

## Licencinformáció

A licenc tartalma	Egyszeri licenc	Licenc típusa	Szoftver licenc
Licencelő	WIBU Azonosító	Folyamatváltozók száma, max.	500

## Rendszerkövetelmények

Minimális lemezterületre van szükség	0,1 GB	Minimálisan szükséges memória (RAM)	0,1 GB
Operációs rendszer	Linux, Windows, u-OS		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001416	ETIM 7.0	EC001416
ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ECLASS 9.0	27-24-25-02	ECLASS 9.1	27-24-25-02
ECLASS 10.0	27-24-25-02	ECLASS 11.0	27-24-25-02
ECLASS 12.0	27-24-25-02	ECLASS 13.0	27-24-25-02

## Letöltések

Product Change Notification	<a href="#">Release notes - PROCON-WEB ES 6.7.0 EN</a> <a href="#">Release notes - u-OS App PROCON-WEB ES</a>
Software	<a href="#">Software – PROCON-WEB Embedded System 6.7.0 for Windows</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>