

RC F P3 C SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Соединитель перем. тока:

эти цилиндрические соединители обеспечивают быстрое соединение с высокой степенью защиты. Они доступны как в виде штекеров, так и в виде гнезд.

Основные данные для заказа

Номер для заказа	2992970000
Тип	RC F P3 C SP
GTIN (EAN)	4099986872042

RC F P3 C SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 0,02 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...60 °C

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP68	Вид соединения	PUSH IN
Диаметр кабеля, макс.	13 мм	Диаметр кабеля, мин.	7 мм
Кодировка	нет	Количество полюсов	3
Материал контакта	Латунь	Номинальное напряжение	500 V
Номинальный ток	17,5 A	Основной материал корпуса	PA 66
Поверхность контакта	Латунь	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1,5 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,25 mm ²	Сечение соединяемого провода, макс.	4 mm ²
Сечение соединяемого провода, мин.	0,5 mm ²	Экранированное соединение	Нет

Общие данные

Вид соединения	PUSH IN	Количество полюсов	3
Основной материал корпуса	PA 66		

Технические характеристики

Вид защиты	IP68	Диаметр кабеля, макс.	13 мм
Диаметр кабеля, мин.	7 мм	Длина зачистки изоляции	6 мм
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Кодировка	нет
Макс. длина зачистки	28 мм	Материал контакта	Латунь
Мин. длина зачистки	25 мм	Номинальное импульсное напряжение	2,5 кВ
Номинальное напряжение	500 V	Номинальный ток	17,5 A
Поверхность контакта	Латунь	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1,5 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,25 mm ²	Экранированное соединение	Нет

Классификации

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

RC F P3 C SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Соединители перем. тока



Соединитель перем. тока:

эти цилиндрические соединители обеспечивают быстрое соединение с высокой степенью защиты. Они доступны как в виде штекеров, так и в виде гнезд.

Основные данные для заказа

Тип RC M P3 M20 C SP

Номер для заказа [2982980000](#)

GTIN (EAN) 4099986872059

Кол.

Соединители перем. тока



Соединитель перем. тока:

эти цилиндрические соединители обеспечивают быстрое соединение с высокой степенью защиты. Они доступны как в виде штекеров, так и в виде гнезд.

Основные данные для заказа

Тип RC M P3 C SP

Номер для заказа [2982960000](#)

GTIN (EAN) 4099986872035

Кол.