

KT 40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Řezací nástroje ve verzi s mechanickou ráčnou. Vhodné pro čisté řezání měděných a hliníkových vodičů. Jednoduché zacházení díky optimální páce a chytře navrženému vačkovému mechanismu.

Všeobecné objednáací údaje

Verze	Nástroje na řezání
Objednáací číslo	2993490000
Typ	KT 40
GTIN (EAN)	4099986874312
Množství	1 ks

Datum vytvoření 29. dubna 2024 4:23:25 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

KT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	37 mm	Hloubka (v palcích)	1,457 inch
Výška	85 mm	Výška (v palcích)	3,346 inch
Šířka	305 mm	Šířka (v palcích)	12,008 inch
Čistá hmotnost	950 g		

Nástroje na řezání

Hliníkový kabel se sektorovými vodiči	4 x 50 SE	Měděný kabel - splétaný, max.	300 mm ²
Měděný kabel se sektorovými vodiči	3 x 50 SM	Měděný kabel - pružný, max.	300 mm ²
Měděný kabel - pružný, max. (kcmil)	500 kcmil	Měděný kabel, max. průměr	40 mm
Splétaný hliníkový kabel, max. (kcmil)	500 kcmil	Splétaný hliníkový kabel, max. průměr	40 mm
Vícevodičový hliníkový kabel, max (mm ²)	300 mm ²		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-90-11
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

Soubory ke stažení

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)