

KT 40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Herramientas de corte en la versión con trinquete. Apropriadas para cortar sin deformar conductores de cobre y aluminio. Esfuerzo manual reducido gracias a la óptima transmisión de palanca y al accionamiento excéntrico perfeccionado.

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas para cortar
Código	2993490000
Tipo	KT 40
GTIN (EAN)	4099986874312
Cantidad	1 Pieza

KT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	37 mm	Profundidad (pulgadas)	1,457 inch
Altura	85 mm	Altura (pulgadas)	3,346 inch
Anchura	305 mm	Anchura (pulgadas)	12,008 inch
Peso neto	950 g		

Herramientas de corte

Cable de aluminio semirrígido, máx. (kcmil)	500 kcmil	Cable de aluminio semirrígido, máx. (mm ²)	300 mm ²
Cable de aluminio semirrígido, máx. Ø	40 mm	Cable de cobre - flexible, máx.	300 mm ²
Cable de cobre - flexible, máx. (kcmil)	500 kcmil	Cable de cobre - semirrígido, máx.	300 mm ²
Cable de cobre, diámetro máx.	40 mm	Cable de sección sectorial de aluminio	4 x 50 SE
Cable de sección sectorial de cobre	3 x 50 SM		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-90-11
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

Descargas

Catálogo	Catalogues in PDF-format
----------	--