

KT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vágószerszámok mechanikus kilincsműves változatban.
Vörösréz és alumínium vezetők lapításmentes vágásához.
Egyszerű használat az optimális erőkarnak és az átgondolt
tervezésű bütykös mechanizmusnak köszönhetően.

Általános rendelési adatok

Verzió	Vágószerszámok
Rendelési szám	2993490000
Típus	KT 40
GTIN (EAN)	4099986874312
Qty.	1 Stück

KT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	37 mm	Mélység (coll)	1,457 inch
Magasság	85 mm	Magasság (coll)	3,346 inch
Szélesség	305 mm	Szélesség (coll)	12,008 inch
Nettó tömeg	950 g		

Vágószerszámok

Alumínium szektorkábel	4 x 50 SE	Többes alumínium kábel, max. (kcmil)	500 kcmil
Többes alumínium kábel, max. (mm ²)	300 mm ²	Többes alumínium kábel, max. átmérő	40 mm
Vörösréz kábel - flexibilis, max.	300 mm ²	Vörösréz kábel - flexibilis, max. (kcmil)	500 kcmil
Vörösréz kábel - többes, max.	300 mm ²	Vörösréz kábel, max. átmérő	40 mm
Vörösréz szektorkábel	3 x 50 SM		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9,1	21-04-90-11
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

Letöltések

Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)