

**KT 40****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Narzędzia tnące z grzechotką. Przeznaczona do cięcia przewodów miedzianych i aluminium bez zagniatania. Niewielki nacisk ręczny ze względu na optymalne przełożenie dźwigni i techniczne zaawansowany napęd mimośrodowy.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
|            |                            |
| Wykonanie  | narzędzia do cięcia        |
| Nr zam.    | <a href="#">2993490000</a> |
| Typ        | KT 40                      |
| GTIN (EAN) | 4099986874312              |
| Ilość      | 1 Szt.                     |

## KT 40

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |        |                  |             |
|------------|--------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 37 mm  | Głębokość (cale) | 1,457 inch  |
| Wysokość   | 85 mm  | Wysokość (cale)  | 3,346 inch  |
| Szerokość  | 305 mm | Szerokość (cale) | 12,008 inch |
| Masa netto | 950 g  |                  |             |

## Narzędzia do cięcia

|   |           |  |           |
|---|-----------|--|-----------|
| Aluminiowy przewód sektorowy                  | 4 x 50 SE | Kabel aluminiowy - wielodrutowy, max. Ø    | 40 mm     |
| Kabel aluminiowy - wielodrutowy, max. (kcmil) | 500 kcmil | Kabel aluminiowy wielodrutowy, maks. (mm²) | 300 mm²   |
| Kabel miedziany - drobny drut, max. (kcmil)   | 500 kcmil | Kabel miedziany - wielodrutowy, max.       | 300 mm²   |
| Kabel miedziany, max. Ø                       | 40 mm     | Przewód sektorowy miedziany                | 3 x 50 SM |
| kabel miedziany - cienkodrutowy, maks.        | 300 mm²   |  |           |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000142    | ETIM 7.0    | EC000142    |
| ETIM 8.0    | EC000142    | ETIM 9.0    | EC000142    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-47-01 | ECLASS 9.1  | 21-04-90-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-47-01 | ECLASS 11.0 | 21-04-47-01 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-47-01 | ECLASS 13.0 | 21-04-47-01 |

## Pobieranie

|          |  |
|----------|--|
| Katalogi | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|--|