

**КТ 40****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Режущие инструменты в исполнении с храповым механизмом. Подходит для резки без смятия медных и алюминиевых проводов. Малое усилие на рукоятке благодаря оптимальному передаточному отношению рычага и технически усовершенствованному эксцентриковому приводу.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Режущий инструмент
Номер для заказа	<a href="#">2993490000</a>
Тип	КТ 40
GTIN (EAN)	4099986874312
Кол.	1 Шт.

КТ 40

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Размеры и массы

Глубина	37 мм	Глубина (дюймов)	1,457 inch
Высота	85 мм	Высота (в дюймах)	3,346 inch
Ширина	305 мм	Ширина (в дюймах)	12,008 inch
Масса нетто	950 g		

### Режущие инструменты

Алюминиевый кабель многожильный, макс. (kcmil)	500 kcmil	Алюминиевый кабель многожильный, макс. (мм <sup>2</sup> )	300 mm <sup>2</sup>
Алюминиевый кабель многожильный, макс. диаметр	40 мм	Алюминиевый секторный кабель	4 x 50 SE
Медный кабель - гибкий, макс.	300 mm <sup>2</sup>	Медный кабель - гибкий, макс. (kcmil)	500 kcmil
Медный кабель - многожильный, макс.	300 mm <sup>2</sup>	Медный кабель, макс. диаметр	40 мм
Медный секторный провод	3 x 50 SM		

### Классификации

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-90-11
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

### Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)