

KT 40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Klippverktyg med spärrfunktion. Lämplig för gradfri kapning av koppar- och aluminiumledare. Liten handkraft på grund av den optimala hävstången och en tekniskt utformad excenterdrivning.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Kapverktyg
Art.nr.	2993490000
Typ	KT 40
GTIN (EAN)	4099986874312
Förp.	1 Stück

KT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	37 mm	Byggdjup (tum)	1,457 inch
Höjd	85 mm	Bygghöjd (tum)	3,346 inch
Bredd	305 mm	Byggbredd (tum)	12,008 inch
Nettovikt	950 g		

Klippverktyg

Aluminium sektorledning	4 x 50 SE	Aluminiumkabel, flertrådig max. Ø	40 mm
Aluminiumkabel, flertrådig max. (kcmil)	500 kcmil	Aluminiumkabel, flertrådig, max. (mm²)	300 mm²
Koppar sektorledning	3 x 50 SM	Kopparkabel - fintrådig, max.	300 mm²
Kopparkabel - fintrådig, max. (kcmil)	500 kcmil	Kopparkabel - flertrådig, max.	300 mm²
Kopparkabel - max. Ø	40 mm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-90-11
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

Nedladdningar

[Catalogues in PDF-format](#)