

KT 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vágószerszámok mechanikus kilincsműves változatban.
Vörösréz és alumínium vezetők lapításmentes vágásához.
Egyszerű használat az optimális erőkarnak és az átgondolt
tervezésű bütykös mechanizmusnak köszönhetően.

Általános rendelési adatok

Verzió	Vágószerszámok
Rendelési szám	2993500000
Típus	KT 50
GTIN (EAN)	4099986874329
Qty.	1 Stück

KT 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	40 mm	Mélység (coll)	1,575 inch
Magasság	110 mm	Magasság (coll)	4,331 inch
Szélesség	345 mm	Szélesség (coll)	13,583 inch
Nettó tömeg	1 370 g		

Vágószerszámok

Alumínium szektorkábel	4 x 70 SE	Többes alumínium kábel, max. (kcmil)	800 kcmil
Többes alumínium kábel, max. (mm ²)	400 mm ²	Többes alumínium kábel, max. átmérő	52 mm
Vörösréz kábel - flexibilis, max.	400 mm ²	Vörösréz kábel - flexibilis, max. (kcmil)	800 kcmil
Vörösréz kábel - többes, max.	400 mm ²	Vörösréz kábel, max. átmérő	52 mm
Vörösréz szektorkábel	4 x 70 SM		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9,1	21-04-90-11
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

Letöltések

Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)