

КТ 50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Режущие инструменты в исполнении с храповым механизмом. Подходит для резки без смятия медных и алюминиевых проводов. Малое усилие на рукоятке благодаря оптимальному передаточному отношению рычага и технически усовершенствованному эксцентриковому приводу.

Основные данные для заказа

Исполнение	Режущий инструмент
Номер для заказа	2993500000
Тип	КТ 50
GTIN (EAN)	4099986874329
Кол.	1 Шт.

КТ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	40 мм	Глубина (дюймов)	1,575 inch
Высота	110 мм	Высота (в дюймах)	4,331 inch
Ширина	345 мм	Ширина (в дюймах)	13,583 inch
Масса нетто	1 370 g		

Режущие инструменты

Алюминиевый кабель многожильный, макс. (kcmil)	800 kcmil	Алюминиевый кабель многожильный, макс. (мм²)	400 mm²
Алюминиевый кабель многожильный, макс. диаметр	52 мм	Алюминиевый секторный кабель	4 x 70 SE
Медный кабель - гибкий, макс.	400 mm²	Медный кабель - гибкий, макс. (kcmil)	800 kcmil
Медный кабель - многожильный, макс.	400 mm²	Медный кабель, макс. диаметр	52 мм
Медный секторный провод	4 x 70 SM		

Классификации

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-90-11
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--