

KT 50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Klippverktyg med spärrfunktion. Lämplig för gradfri kapning av koppar- och aluminiumledare. Liten handkraft på grund av den optimala hävstången och en tekniskt utformad excenterdrivning.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Kapverktyg
Art.nr.	2993500000
Typ	KT 50
GTIN (EAN)	4099986874329
Förp.	1 Stück

KT 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	40 mm	Byggdjup (tum)	1,575 inch
Höjd	110 mm	Bygghöjd (tum)	4,331 inch
Bredd	345 mm	Byggbredd (tum)	13,583 inch
Nettovikt	1 370 g		

Klippverktyg

Aluminium sektorledning	4 x 70 SE	Aluminiumkabel, flertrådig max. Ø	52 mm
Aluminiumkabel, flertrådig max. (kcmil)	800 kcmil	Aluminiumkabel, flertrådig, max. (mm²)	400 mm²
Koppar sektorledning	4 x 70 SM	Kopparkabel - fintrådig, max.	400 mm²
Kopparkabel - fintrådig, max. (kcmil)	800 kcmil	Kopparkabel - flertrådig, max.	400 mm²
Kopparkabel - max. Ø	52 mm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-90-11
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

Nedladdningar

Kataloger [Catalogues in PDF-format](#)