

HDC 10B ABU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Alternativet med att koppla bort ledningar i EXI-området förenklar installationen och servicen och möjliggör bättre förberedelser.

Rockstar® EXI-höljerna som visas här identifieras genom artikelns beteckning.

Ingen blå färg behövs därmed. En blå EXI-packbox behövs för att färdigställa höljet.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	, Byggstorlek: 4, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd), Chassikåpa, Tvärförregling på underdelen, Överkopplingsbygel inte utbytbar, Standard
Art.nr.	3001310000
Typ	HDC 10B ABU EXI
GTIN (EAN)	4099986902398
Förp.	1 Stück

HDC 10B ABU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	29,3 mm	Bygghöjd (tum)	1,154 inch
Bredd	55 mm	Byggbredd (tum)	2,165 inch
Montagemått höjd	32 mm	Montagemått bredd	83 mm
Nettovikt	146 g		

Allmänna data

EMC-kapslingar	Nej	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Material låselement	Rostfritt stål	Skyddsklass	IP65 (i ijackat tillstånd)
Yta	Pulverlack	Tändskyddstyp	II 2G Ex ib IIC T6 Gb

Mått

Bredd C1 - sockel	47 mm	Bredd kapsling	43 mm
Höjd kapsling B	29,5 mm	Höjd sockel B1	5,3 mm
Hålavstånd längd A2	83 mm	Längd kapsling	73 mm

Utförande

Anslutningstyp	PUSH IN	BG	4
Bygelutförande	Överkopplingsbygel	Byggform	Standard
Byggstorlek	4	Färg (RAL)	RAL 7035
Lämplig för ModuPlug®	Ja	Tätning	NBR
Typ	Chassi (genomföring)	Utförande kapsling	Chassikåpa
Utförande låssystem	Tvårförregling på underdelen, Överkopplingsbygel inte utbytbar	Överdel/Underdel/Lock	lower part

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--