

**HDC 16B ABU EXI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

L'option qui permet de débrancher les câbles dans la zone EXI simplifie la construction et l'entretien et permet une meilleure préparation.

Les boîtiers Rockstar<sup>®</sup> EXI présentés ici sont désignés par leur nom de composant.

Une couleur bleue n'est donc pas requise. Un presse-étoupe EXI bleu est requis pour compléter l'enceinte.

**Informations générales de commande**

Version	, Taille: 6, Degré de protection: IP65 avec boîtier correspondant, Embase encastrée, Pince de verrouillage latéral non remplaçable, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Standard
Référence	<a href="#">3001320000</a>
Type	HDC 16B ABU EXI
GTIN (EAN)	4099986902404
Qté.	1 pièce(s)

## HDC 16B ABU EXI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Hauteur	29,3 mm	Hauteur (pouces)	1,154 inch
Largeur	55 mm	Largeur (pouces)	2,165 inch
Cote de fixation hauteur	32 mm	Cote de fixation largeur	103 mm
Poids net	159 g		

## Températures

Température limite	-40 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

## Classifications

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

## Caractéristiques générales

Boîtiers CEM	Non	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Degré de protection	IP65 avec boîtier correspondant	Matériau de base du boîtier	Aluminium injecté
Matériau de l'élément de verrouillage	Acier inoxydable	Surface	Électrolaqué
Type de protection contre l'ignition	II 2G Ex ib IIC T6 Gb		

## Dimensions

Distance des trous, longueur A2	103 mm	Hauteur boîtier B	29,5 mm
Hauteur socle B1	5,3 mm	Largeur socle C1	47 mm
Longueur boîtier	93,3 mm		

## Version

BG	6	Couleur (RAL)	RAL 7035
Forme	Standard	Indiqué pour ModuPlug®	Oui
Joint	NBR	Partie supérieure/sous-partie/Couvercle	Partie inférieure
Taille	6	Type	Embase (traversée)
Type de raccordement	PUSH IN	Version boîtier	Embase encastrée
Version système de fermeture	Pince de verrouillage latéral non remplaçable, Verrouillage latéral sur la partie inférieure	Version étrier	Verrouillage transversal

## Téléchargements

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--