

## HDC 24B ABU EXI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



L'option qui permet de débrancher les câbles dans la zone EXI simplifie la construction et l'entretien et permet une meilleure préparation.

Les boîtiers Rockstar<sup>®</sup> EXI présentés ici sont désignés par leur nom de composant.

Une couleur bleue n'est donc pas requise. Un presse-étoupe EXI bleu est requis pour compléter l'enceinte.

### Informations générales de commande

Version	, Taille: 8, Degré de protection: IP65 (quand enfi-ché), Embase encastrée, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Pince de verrouillage latéral non remplaçable, Standard
Référence	<a href="#">3001330000</a>
Type	HDC 24B ABU EXI
GTIN (EAN)	4099986902411
Qté.	1 pièce(s)

## HDC 24B ABU EXI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Hauteur	33,8 mm	Hauteur (pouces)	1,331 inch
Largeur	55 mm	Largeur (pouces)	2,165 inch
Cote de fixation hauteur	32 mm	Cote de fixation largeur	130 mm
Poids net	174 g		

## Températures

Température limite	-40 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

## Classifications

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

## Caractéristiques générales

Boîtiers CEM	Non	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Degré de protection	IP65 (quand enfiché)	Matériau de base du boîtier	Aluminium injecté
Matériau de l'élément de verrouillage	Acier inoxydable	Surface	Électrolaque

## Dimensions

Distance des trous, longueur A2	130 mm	Hauteur boîtier B	30 mm
Hauteur socle B1	5,3 mm	Largeur boîtier C	43 mm
Largeur socle C1	47 mm	Longueur boîtier	120 mm

## Version

BG	8	Couleur (RAL)	RAL 7035
Forme	Standard	Joint	NBR
Partie supérieure/sous-partie/Couvercle	Partie inférieure	Taille	8
Type	Embase (traversée)	Type de raccordement	PUSH IN
Version boîtier	Embase encastrée	Version système de fermeture	Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Pince de verrouillage latéral non remplaçable
Version étrier	Verrouillage transversal		

## Téléchargements

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--