

**HDC 10B TSBU 1M25G EXI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Možnost odpojení kabelů v oblasti EXI zjednodušuje instalaci a servis a umožňuje lepší přípravu.

Zde zobrazené skříně Rockstar<sup>®</sup> EXI jsou označeny pro použití svým výrobním označením.

Modrá barva proto není nutná. K dokončení skříně je nutná modrá vývodka EXI.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25
Objednací číslo	<a href="#">3001370000</a>
Typ	HDC 10B TSBU 1M25G EXI
GTIN (EAN)	4099986902442
Množství	1 ks

Datum vytvoření 20. května 2024 14:24:47 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## HDC 10B TSB 1M25G EXI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	73 mm	Hloubka (v palcích)	2,874 inch
Výška	52 mm	Výška (v palcích)	2,047 inch
Šířka	58,5 mm	Šířka (v palcích)	2,303 inch
Čistá hmotnost	141 g		

## Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

## Obecné údaje

EMC kryty	Ne	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel	Provedení povrchu	Práškové lakování
Stupeň krytí	IP 65 (v zapojeném stavu)	Utahovací moment	1,2 Nm

## Rozměry

Celková délka pouzdra	73 mm	Kabelový vstup	se závitem
Výška pouzdra B	52 mm	Šířka pouzdra C	43 mm

## Verze

BG	4	Barva (RAL)	RAL 7035
Design	Standardně	Design pouzdra	Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky
Design zajišťovacího systému	Boční uzamykací svorka na dolní straně	Horní část/dolní část/víčko	horní část
Kabelový vstup	se závitem	Počet kabelových vstupů ze strany	1
Typ	Zástrčka	Utahovací moment	1,2 Nm
Velikost	4	Velikost kabelových vstupů	M 25
Verze svorky	Boční uzamykací svorka	Vhodné pro systém ModuPlug®	Ne
Vnitřní závit	M 25		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--