

HDC 10B TSBU 1M25G EXI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Alternativet med att koppla bort ledningar i EXI-området förenklar installationen och servicen och möjliggör bättre förberedelser.

Rockstar[®] EXI-höljerna som visas här identifieras genom artikelns beteckning.

Ingen blå färg behövs därmed. En blå EXI-packbox behövs för att färdigställa höljet.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	, Byggstorlek: 4, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd), Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 25
Art.nr.	3001370000
Typ	HDC 10B TSBU 1M25G EXI
GTIN (EAN)	4099986902442
Förp.	1 Stück

HDC 10B TSB 1M25G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	73 mm	Byggdjup (tum)	2,874 inch
Höjd	52 mm	Bygghöjd (tum)	2,047 inch
Bredd	58,5 mm	Byggbredd (tum)	2,303 inch
Nettovikt	141 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Allmänna data

EMC-kapslingar	Nej	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Material låselement	Rostfritt stål	Skyddsklass	IP65 (i ijackat tillstånd)
Yta	Pulverlack	Åtdragningsmoment	1,2 Nm
Tändskyddstyp	II 2G Ex ib IIC T6 Gb		

Mått

Bredd kapsling	43 mm	Höjd kapsling B	52 mm
Kabelingång	m. gänga	Längd kapsling	73 mm

Utförande

Antal kabelingång på sidan	1	BG	4
Bygelutförande	Överkopplingsbygel	Byggform	Standard
Byggstorlek	4	Färg (RAL)	RAL 7035
Gänga (inre)	M 25	Kabelingång	m. gänga
Lämplig för ModuPlug®	Nej	Storlek på kabelinföringar	M 25
Typ	Stickkontakt	Utförande kapsling	Kabelingång på sidan, stickproppskåpa
Utförande låssystem	Tvärförregling på underdelen	Åtdragningsmoment	1,2 Nm
Överdel/Underdel/Lock	upper part		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	------------------------------------------

HDC 10B TSBU 1M25G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Kloropren-tätningmaterial, -40 °C – +70 °C



Polyamid kabelförskruvningar som är lämpliga för användning i områden med explosionsrisk Ex e (utökad säkerhet) och Ex i (egensäkerhet).

Weidmüller erbjuder en produktfamilj utan begränsningar och förutom efterlevnad av standarder utmärker sig kabelförskruvningen tack vare sin förhöjda slagåtlighet på 4/7 Joule och ett möjligt temperaturområde ned till -60°C utan begränsningar. De har testats mot nuvarande standard och EN 60079-0-direktivet och de är även ATEX- och IECEx-certifierade.

Allmänna beställningsdata

Typ	VG M25 EXI 12-17 CR7J G4	Artikelbeteckning
Art.nr.	2722270000	VG Exi 7J (Ex plastförskruvning 7J Exi), kabelförskruvning, Rak, M 25,
GTIN (EAN)	4050118821505	10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
Förp.	50 Stück	(30 min.), Polyamid 6
Typ	VG M25 EXI 14-18 CR7J G4	Artikelbeteckning
Art.nr.	2722280000	VG Exi 7J (Ex plastförskruvning 7J Exi), kabelförskruvning, Rak, M 25,
GTIN (EAN)	4050118821512	10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
Förp.	25 Stück	(30 min.), Polyamid 6