

HDC 24B TSBU 1M25G EXI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Možnost odpojení kabelů v oblasti EXI zjednodušuje instalaci a servis a umožňuje lepší přípravu.

Zde zobrazené skříně Rockstar® EXI jsou označeny pro použití svým výrobním označením.

Modrá barva proto není nutná. K dokončení skříně je nutná modrá vývodka EXI.

Všeobecné objednací údaje

Verze	, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25
Objednací číslo	3001460000
Typ	HDC 24B TSBU 1M25G EXI
GTIN (EAN)	4099986902480
Množství	1 ks

Datum vytvoření 1. června 2024 14:09:21 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

HDC 24B TSB 1M25G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	93,3 mm	Hloubka (v palcích)	3,673 inch
Výška	63 mm	Výška (v palcích)	2,48 inch
Šířka	59 mm	Šířka (v palcích)	2,323 inch
Čistá hmotnost	275 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Obecné údaje

EMC kryty	Ne	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel	Provedení povrchu	Práškové lakování
Stupeň krytí	IP 65 (v zapojeném stavu)	Utahovací moment	1,2 Nm
Typ ochrany proti výbuchu	II 2G Ex ib IIC T6 Gb		

Rozměry

Celková délka pouzdra	120 mm	Kabelový vstup	se závitěm
Výška pouzdra B	62,58 mm	Šířka pouzdra C	43 mm

Verze

BG	8	Barva (RAL)	RAL 7035
Design	Standardně	Design pouzdra	Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky
Design zajišťovacího systému	Boční uzamykací svorka na dolní straně	Horní část/dolní část/víčko	horní část
Kabelový vstup	se závitěm	Počet kabelových vstupů ze strany	1
Typ	Zástrčka	Utahovací moment	1,2 Nm
Velikost	8	Velikost kabelových vstupů	M 25
Verze svorky	Boční uzamykací svorka	Vhodné pro systém ModuPlug®	Ne
Vnitřní závit	M 25		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

HDC 24B TSBU 1M25G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Chloroprenový těsnicí materiál, -40°C – +70°C



Polyamidové kabelové průchodky, které jsou vhodné pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu Ex e (zvýšená bezpečnost) a Ex i (jiskrová bezpečnost). Weidmüller nabízí rodinu výrobků bez omezení a kromě shody s normami kabelové vývodky vynikají zvýšenou rázuvzdorností 4/7 Joule a možným rozsahem teplot až do -60°C bez omezení. Byly testovány podle platné normy a směrnice EN 60079-0, mají certifikáty ATEX a IECEx.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VG M25 EXI 12-17 CR7J G4	Verze
Objednací číslo	6722270000	VG Exi 7J (Ex plastová kabelová průchodka 7J Exi), Kabelové těsnění,
GTIN (EAN)	4050118821505	rovný, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67,
Množství	50 ks	IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Typ	VG M25 EXI 14-18 CR7J G4	Verze
Objednací číslo	6722280000	VG Exi 7J (Ex plastová kabelová průchodka 7J Exi), Kabelové těsnění,
GTIN (EAN)	4050118821512	rovný, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67,
Množství	25 ks	IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6