

**HDC 24B TOBU 1M25G EXI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Alternativet med att koppla bort ledningar i EXI-området förenklar installationen och servicen och möjliggör bättre förberedelser.

Rockstar<sup>®</sup> EXI-höljerna som visas här identifieras genom artikelns beteckning.

Ingen blå färg behövs därmed. En blå EXI-packbox behövs för att färdigställa höljet.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	, Byggstorlek: 8, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd), Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 25
Art.nr.	<a href="#">3001520000</a>
Typ	HDC 24B TOBU 1M25G EXI
GTIN (EAN)	4099986902497
Förp.	1 Stück

## HDC 24B TOBU 1M25G EXI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	93,3 mm	Byggdjup (tum)	3,673 inch
Höjd	63 mm	Bygghöjd (tum)	2,48 inch
Bredd	59 mm	Byggbredd (tum)	2,323 inch
Nettovikt	276 g		

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

## Allmänna data

EMC-kapslingar	Nej	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Material låselement	Rostfritt stål	Skyddsklass	IP65 (i ijackat tillstånd)
Yta	Pulverlack	Åtdragningsmoment	1,2 Nm
Tändskyddstyp	II 2G Ex ib IIC T6 Gb		

## Mått

Bredd kapsling	43 mm	Höjd kapsling B	62,58 mm
Kabelingång	m. gänga	Längd kapsling	120 mm

## Utförande

Antal kabelingång uppe	1	BG	8
Bygelutförande	Överkopplingsbygel	Byggform	Standard
Byggstorlek	8	Färg (RAL)	RAL 7035
Gänga (inre)	M 25	Kabelingång	m. gänga
Lämplig för ModuPlug®	Nej	Storlek på kabelinföringar	M 25
Typ	Stickkontakt	Utförande kapsling	Kabelingång på sidan, stickproppskåpa
Utförande låssystem	Tvärförregling på underdelen	Åtdragningsmoment	1,2 Nm
Överdel/Underdel/Lock	upper part		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

## HDC 24B TOBU 1M25G EXI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Kloropren-tätningmaterial, -40 °C – +70 °C



Polyamid kabelförskruvningar som är lämpliga för användning i områden med explosionsrisk Ex e (utökad säkerhet) och Ex i (egensäkerhet).

Weidmüller erbjuder en produktfamilj utan begränsningar och förutom efterlevnad av standarder utmärker sig kabelförskruvningen tack vare sin förhöjda slagtålighet på 4/7 Joule och ett möjligt temperaturområde ned till -60°C utan begränsningar. De har testats mot nuvarande standard och EN 60079-0-direktivet och de är även ATEX- och IECEx-certifierade.

## Allmänna beställningsdata

Typ	VG M25 EXI 12-17 CR7J G4	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2722270000</a>	VG Exi 7J (Ex plastförskruvning 7J Exi), kabelförskruvning, Rak, M 25,
GTIN (EAN)	4050118821505	10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
Förp.	50 Stück	(30 min.), Polyamid 6
Typ	VG M25 EXI 14-18 CR7J G4	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2722280000</a>	VG Exi 7J (Ex plastförskruvning 7J Exi), kabelförskruvning, Rak, M 25,
GTIN (EAN)	4050118821512	10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
Förp.	25 Stück	(30 min.), Polyamid 6