

## CA-CCS2WB-7.5M-300A-DC-R-BB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CCS2 snabbladdningskabel (kombinerat laddsystem) används för att ladda elbilar med likspänning.

De är bestyckade med en ergonomiskt utformad CCS2-stickkontakt på fordonssidan. Sidan med laddningsstation är redan förkonfektionerad för anslutning. Laddningskabel är utrustade med temperaturövervakning som skydd mot överhettning och skador.

## Allmänna beställningsdata

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikelbeteckning | Anslutningstyp – laddningspunkt: fri ledarände,<br>Anslutningstyp – fordon: CCS2, Laddningseffekt,<br>max.: 300 kW, Antal faser: 3, Märkström: 300 A,<br>Kabellängd: 7.5 m, Kabelutförande: regelbunden |
| Art.nr.           | <a href="#">3011180000</a>  |
| Typ               | CA-CCS2WB-7.5M-300A-DC-R-BB   |
| GTIN (EAN)        | 4099986916654   |
| Förp.             | 1 Stück   |

Skapandedatum den 20 maj 2024 05:58:47 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## CA-CCS2WB-7.5M-300A-DC-R-BB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |          |
|-----------|----------|
| Nettovikt | 23 800 g |
|-----------|----------|

## Temperaturer

|                 |                |                                  |                       |
|-----------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|
| Lagertemperatur | -30 °C...55 °C | Fuktighet vid lagringstemperatur | 5–95 % rel. fuktighet |
| Drifttemperatur | -30 °C...50 °C |                                  |                       |

## Materialdata

|                       |       |                        |        |
|-----------------------|-------|------------------------|--------|
| Driftstemperatur, max | 50 °C | Driftstemperatur, min. | -30 °C |
| Lagertemperatur, max. | 55 °C | Lagertemperatur, min.  | -30 °C |

## Kabel

|                |             |            |       |
|----------------|-------------|------------|-------|
| Kabelfärg      | svart       | Kabellängd | 7,5 m |
| Kabelutförande | regelbunden |            |       |

## Kontakttyp

|                                 |               |                         |      |
|---------------------------------|---------------|-------------------------|------|
| Anslutningstyp – laddningspunkt | fri ledarände | Anslutningstyp – fordon | CCS2 |
| Kontaktfärg                     | svart         |                         |      |

## Systemkrav

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Typ av kommunikation med fordon | Närhetspilot / Plug Present (PP), Styrningspilot (CP) |
|---------------------------------|---|

## Funktioner

|             |      |
|-------------|------|
| Skyddsklass | IP55 |
|-------------|------|

## Hölje

|             |      |
|-------------|------|
| Skyddsklass | IP55 |
|-------------|------|

## Godkännanden och normer

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002897    | ETIM 7.0    | EC002897    |
| ETIM 8.0    | EC002897    | ETIM 9.0    | EC002897    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-47-05 | ECLASS 9.1  | 27-14-47-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-47-05 | ECLASS 11.0 | 27-14-47-05 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-47-05 | ECLASS 13.0 | 27-14-47-05 |

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Nedladdningar

|           |  |
|-----------|--|
| Kataloger | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-----------|--|

Skapandedatum den 20 maj 2024 05:58:47 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

### CA-CCS2WB-7.5M-300A-DC-R-BB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

