

CA-CCS2WB-7.5M-150A-DC-R-BB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rychlonabíjecí kabely CCS2 (kombinovaný nabíjecí systém) se používají pro stejnosměrné nabíjení elektromobilů.

Jsou vybaveny ergonomickou zástrčkou CCS2 na straně vozidla. Strana nabíjecí stanice je již předem připravena k připojení. Nabíjecí kabely jsou vybaveny funkcí kontroly teploty, která chrání před přehřátím a poškozením.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Typ připojení - nabíjecí bod: volný konec vodiče, Typ připojení - vozidlo: CCS2, Nabíjecí výkon, max.: 150 kW, Počet fází: 3, Jmenovitý proud: 150 A, Délka kabelu: 7.5 m, Typ kabelu: běžný
Objednací číslo	3011210000
Typ	CA-CCS2WB-7.5M-150A-DC-R-BB
GTIN (EAN)	4099986916685
Množství	1 ks

Datum vytvoření 30. května 2024 6:38:01 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

CA-CCS2WB-7.5M-150A-DC-R-BB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	13 750 g
----------------	----------

Teploty

Skladovací teplota	-30 °C...55 °C	Vlhkost při teplotě při skladování	Rel. vlhkost 5–95 %
Provozní teplota	-30 °C...50 °C		

Údaje o materiálu

Provozní teplota, max.	50 °C	Provozní teplota, min.	-30 °C
Skladovací teplota, max.	55 °C	Skladovací teplota, min.	-30 °C

Schválení a normy

ROHS	Shoda
------	-------

Požadavky na systém

Typ komunikace s vozidlem	Pilot přiblížení / se zástrčkou (PP), Řídicí pilot (CP)
---------------------------	---

Kabel

Barva kabelu	černá	Délka kabelu	7,5 m
Typ kabelu	běžný		

Typ konektoru

Typ připojení - nabíjecí bod	volný konec vodiče	Typ připojení - vozidlo	CCS2
Barva zásuvky	černá		

Funkce

Stupeň krytí	IP55
--------------	------

Kryt

Stupeň krytí	IP55
--------------	------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002897	ETIM 7.0	EC002897
ETIM 8.0	EC002897	ETIM 9.0	EC002897
ECLASS 9.0	27-14-47-05	ECLASS 9.1	27-14-47-05
ECLASS 10.0	27-14-47-05	ECLASS 11.0	27-14-47-05
ECLASS 12.0	27-14-47-05	ECLASS 13.0	27-14-47-05

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

Datum vytvoření 30. května 2024 6:38:01 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

CA-CCS2WB-7.5M-150A-DC-R-BB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

