

IE-C6GO6LB0003F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Schemat połączeń



Przewód LMN, RJ12 / RJ12, skrętka, odpowiedni do inteligentnych aplikacji pomiarowych, nieekranowany

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	3036970003
Typ	IE-C6GO6LB0003F40F40-X-K6KV
GTIN (EAN)	4099986998896
Ilość	1 Szt.

IE-C6GO6LB0003F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	0,3 m	Długość (cale)	11,811 inch
Masa netto	10 g		

Standardy ogólne

Komunikacyjne instalacje kablowe zależne od aplikacji	VDE-AR-N 4100:2019-04	Norma dot. łączników wtykowych	TIA-1096-A
---	-----------------------	--------------------------------	------------

Budowa kabla

Budowa kabla	Podwójna izolacja zgodnie z VDE 0603-100	Ekranowanie	U/UTP
Przekrój	3x2xAWG 24/7	izolacja	PE
kolor płaszczka	niebieski	liczba żył	6
tworzywo płaszczka	LSZH	Średnica izolacji	1 mm
Średnica płaszczka, maks.	4,95 mm	Średnica płaszczka, min.	4,65 mm
średnica płaszczka	4.8 mm		

Wtyczka

Wtyk po lewej	RJ12, IP20, styk męski, prosty, wtyk, nieekranowane	Wtyk po prawej	RJ12, IP20, male contact, straight, plug, unshielded
---------------	---	----------------	--

Własności kabli elektrycznych

Czas przebiegu sygnału	5,45 ns/m	Kategoria	Cat.3
Napięcie izolacji, maks.	500 V	Prąd znamionowy	1 A
Wytrzymałość izolacji	≥ 100 MΩ	Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
napięcie robocze	50 V		

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Barwny	niebieski	Halogenki	Nie
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

Dopuszczenia

Dopuszczenia



Pobieranie

Katalogi [Catalogues in PDF-format](#)

Data sporządzenia 14 maja 2024 20:26:40 CEST

Aktualizacja katalogu 04.05.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

IE-C6GO6LB0003F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek

