

IE-C6GO6LB0010F40F40-X-K6KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Kapcsolási rajz**

LMN kábel, RJ12 / RJ12, csavart érpár, megfelelő
intelligens mérési alkalmazásokhoz, árnyékolás nélkül

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	3036970010
Típus	IE-C6GO6LB0010F40F40-X-K6KV
GTIN (EAN)	4099986998902
Qty.	1 Stück

IE-C6GO6LB0010F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Hossz	1 m	Hossz, inch	39,37 inch
Nettó tömeg	33 g		

Általános szabványok

Alkalmazásfüggő kommunikációs kábeles berendezések	VDE-AR-N 4100:2019-04	Csatlakozó, standard	TIA-1096-A
--	-----------------------	----------------------	------------

Dugó

Csatlakozó, bal	RJ12, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolatlan	Csatlakozó, jobb	RJ12, IP20, male contact, straight, plug, unshielded
-----------------	---	------------------	--

Kábel elektromos tulajdonságai

Kategória	Cat.3	Névleges lökőfeszültség	6 kV
Szigetelés erőssége	$\geq 100 \text{ M}\Omega$	Szigetelő feszültség, max.	500 V
Üzemi feszültség	50 V		

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Halogén	Nem	Lángterjedéssel szembeni ellenállás	in accordance with IEC 60332-1
Szín	kék		

Kábel szerkezet

Keresztmetszet	3x2xAWG 24/7	Köpeny anyaga	LSZH
Köpeny színe	kék	Köpenyátmérő	4,8 mm
Köpenyátmérő, max.	4,95 mm	Köpenyátmérő, min.	4,65 mm
Vezetékek száma	6	Árnyékolás	U/UTP

Besorolások

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9,1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

Tanúsítványok

Jóváhagyások	
--------------	---

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

IE-C6GO6LB0010F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Rajz

