

MOPL K11 STAHL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



seria Klippon® K, akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Płytki montażowa, Płytki montażowa, Wysokość: 67 mm, Szerokość: 64 mm, Głębokość: 2 mm, tworzywo: blacha stalowa ocynkowana, ocynkowany, srebrny
Nr zam.	3073000000
Typ	MOPL K11 STAHL
GTIN (EAN)	4008190857936
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 20 maja 2024 15:13:52 CEST

Aktualizacja katalogu 04.05.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

MOPL K11 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	2 mm	Głębokość (cale)	0,079 inch
Wysokość	67 mm	Wysokość (cale)	2,638 inch
Szerokość	64 mm	Szerokość (cale)	2,52 inch
Wymiar mocowania wysokość	33,5 mm	Wymiar mocowania szerokość	56 mm
Masa netto	52 g		

Informacje ogólne

Grubość materiału	2 mm	Powierzchnia	ocynkowany
Rodzaj zamocowania	przykręcany	tworzywo	blacha stalowa ocynkowa- na

Informacje ogólne Akcesoria

Grubość materiału	2 mm	Powierzchnia	ocynkowany
Rodzaj zamocowania	przykręcany	Wymiar mocowania szerokość	56 mm
Wymiar mocowania wysokość	33,5 mm	tworzywo	blacha stalowa ocynkowa- na

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

MOPL K11 STAHL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****TS15**

seria Klippon® K, akcesoria

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	TS15X5 ST K11	Wykonanie
Nr zam.	8000003888	Szyna nośna, TS 15, Szerokość: 64 mm, bez otworu podłużnego, Stal,
GTIN (EAN)	4050118652390	ocynkowany, chromowany
Ilość	20 Szt.	

Głębokość 7,5 mm

seria Klippon® K, akcesoria

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	TS35X7.5 ST K11	Wykonanie
Nr zam.	8000003899	Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szerokość: 64 mm, bez otworu
GTIN (EAN)	4050118652383	podłużnego, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Ilość	20 Szt.	