

## TW DK4 HP/DBR/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



En skiljeplatta används för visuell kretsavskiljning eller galvanisk isolation från intilliggande överkopplingar. Till skillnad från ändplatta kan konturen vara större än de angränsande kopplingsplintarna. Den bör dock inte vara mindre, eftersom den luft- och krypsträcka som krävs inom applikationen inte längre kan upprätthållas.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Sektionsplatta (plint), Sektionsplatta, 65 mm x 47.5 mm, mörkbrun
Art.nr.	<a href="#">3833500000</a>
Typ	TW DK4 HP/DBR/2
GTIN (EAN)	4008190009052
Förp.	20 Stück

## TW DK4 HP/DBR/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	47,5 mm	Byggdjup (tum)	1,87 inch
Höjd	65 mm	Bygghöjd (tum)	2,559 inch
Bredd	2 mm	Byggbredd (tum)	0,079 inch
Nettovikt	9,7 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C		

## Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

## Materialdata

Material	PA 66	Färgkod	mörkbrun
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

## Mått

Utskjutande mått TS 32	40 mm
------------------------	-------

## Systemparametrar

Utförande	Sektionsplatta
-----------	----------------

## Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	rastbar	Ja
---------------------	---------------	---------	----

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-01

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Användardokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>