

**QL 2 ST5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 16.30, Izolované: Ne, 41 A, Šedá
Objednací číslo	<a href="#">3834300000</a>
Typ	QL 2 ST5
GTIN (EAN)	4008190456955
Množství	20 ks

## QL 2 ST5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	1 mm	Hloubka (v palcích)	0,039 inch
Výška	16,3 mm	Výška (v palcích)	0,642 inch
Šířka	17,5 mm	Šířka (v palcích)	0,689 inch
Čistá hmotnost	2,311 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

## Specifikace systému

Verze	pro příčnou propojku
-------	----------------------

## Údaje materiálu

Materiál	Cu Zn	Barevný	Šedá
----------	-------	---------	------

## Další technická data

Typ upevnění	Přišroubováno
--------------	---------------

## Data hodnocení

Jmenovitý proud	41 A	Proud při maximu vodičů	41 A
-----------------	------	-------------------------	------

## Rozměry

Rozteč v mm (P)	16,3 mm
-----------------	---------

## Všeobecně

Počet pólů	2
------------	---

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>