

FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Általános rendelési adatok

Verzió	Fotovoltaikus egységek, Olvadábiztosíték-betét, 1500 V, 22x58, gPV, 40 A
Rendelési szám	4000003732
Típus	FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV
GTIN (EAN)	8430243427142
Qty.	10 Stück

FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	58 mm	Magasság (coll)	2,283 inch
Szélesség	22 mm	Szélesség (coll)	0,866 inch
Nettó tömeg	50 g		

Biztosítóbetétek

Biztosítóbetétek, szabványok	IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	Áram	40 A
Névleges DC feszültség	1 500 V	Power dissipation, max.	11,2 W

Besorolások

ETIM 7.0	EC002704	ETIM 8.0	EC002704
ETIM 9.0	EC002704	ECLASS 11.0	27-14-20-02
ECLASS 12.0	27-14-20-02	ECLASS 13.0	27-14-20-02

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

