

## FUSE WSFL 22X58 65A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## Általános rendelési adatok

Verzió	Fotovoltaikus egységek, Olvadábiztosíték-betét, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A
Rendelési szám	<a href="#">4000003734</a>
Típus	FUSE WSFL 22X58 65A 1K5V GPV
GTIN (EAN)	8430243427166
Qty.	10 Stück

## FUSE WSFL 22X58 65A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	58 mm	Magasság (coll)	2,283 inch
Szélesség	22 mm	Szélesség (coll)	0,866 inch
Nettó tömeg	50 g		

## Biztosítóbetétek

Biztosítóbetétek, szabványok	IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	Áram	65 A
Névleges DC feszültség	1 500 V	Power dissipation, max.	12,2 W

## Besorolások

ETIM 7.0	EC002704	ETIM 8.0	EC002704
ETIM 9.0	EC002704	ECLASS 11.0	27-14-20-02
ECLASS 12.0	27-14-20-02	ECLASS 13.0	27-14-20-02

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## FUSE WSFL 22X58 65A 1K5V GPV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

