

PF RS 80 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Flexibilní - flexibilnější - Profilform

Modulární kryty v profilovém tvaru – pružný modulární systém obsahující barevné a transparentní plastové profily a nosné moduly

Kombinace standardních roztečí namontovaná bok po boku v libovolném uspořádání a metrické zboží přesně uříznuté na milimetry vytváří dokonalou rovnováhu mezi pružností a hospodárností:

- Profily roztečí se standardními šířkami v rozsahu od 5 mm do 45 mm umožňují provést montáž všech standardních formátů PCB karet.
- Variabilní délky zajišťují maximální hustotu součástí i s většími elektronickými součástkami.
- Různé variace instalací znamenají, že montáž krytu přímo je snadné jako zaklapnutí příchytce na svorkovnici
- Proti externím vlivům chrání modul spolehlivě solidní kryty.

Recept na úspěch: variabilní profily + modulární tvar komponent = pružná koncepce, která nabízí velkou povrchovou plochu na kartě PCB.

Modulární koncepce je určena pro moduly s velkými prostorovými požadavky a je vhodná i pro malá množství a odlišné šířky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Skříň montážní lišty, RS 80 Oranžová, Extrudovaný profil, Šířka: 2000 mm
Objednací číslo	4157440000
Typ	PF RS 80 OR 2000MM
GTIN (EAN)	4008190225537
Množství	2 m

PF RS 80 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	15,7 mm	Hloubka (v palcích)	0,618 inch
Výška	84 mm	Výška (v palcích)	3,307 inch
Šířka	2 000 mm	Šířka (v palcích)	78,74 inch
Čistá hmotnost	210 g		

Údaje o materiálu

Izolační materiál	PVC	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
-------------------	-----	------------------------------	-----

Obecné údaje

Barevný	Oranžová	Barevný graf (podobné)	RAL 2000
Encapsulation option	Ne	Stupeň krytí	IP20 v instalovaném stavu

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002779	ETIM 7.0	EC002779
ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ECLASS 9.0	27-18-27-90	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-92	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-18-27-92

Důležitá poznámka

Informace o produktu	<p>K dispozici jsou 3 výšky profilů krytů a koncových desek:</p> <p>Montáž lišty bez krytu: TS32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm</p> <p>Montáž lišty s nízkým krytem: TS32 = 72 mm, TS35x7,5 = 67,5 mm</p> <p>Montáž lišty s vysokým krytem: TS32 = 91 mm, TS35x7,5 = 86,5 mm</p> <p>Přímá montáž bez krytu / s nízkým krytem / s vysokým krytem: 17 / 44 / 63 mm</p> <p>Rozměry DPS:</p> <p>Tloušťka: 1,6 (±0,2) mm, šířka: 67,8 (+0,2) mm</p> <p>Velikost RS segmentu = délka DPS - 4,5 mm</p> <p>>Velikost ADP segmentu = délka DPS - 2 mm</p> <p>Příklad:</p> <p>Délka DPS 160 mm, RS segment = 155,5 mm, ADP = 158 mm</p>
----------------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN

PF RS 80 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

