

ADP 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexibilní - flexibilnější - Profilform**

Modulární kryty v profilovém tvaru – pružný modulární systém obsahující barevné a transparentní plastové profily a nosné moduly

Kombinace standardních roztečí namontovaná bok po boku v libovolném uspořádání a metrické zboží přesně uříznuté na milimetry vytváří dokonalou rovnováhu mezi pružností a hospodárností:

- Profily roztečí se standardními šířkami v rozsahu od 5 mm do 45 mm umožňují provést montáž všech standardních formátů PCB karet.
- Variabilní délky zajišťují maximální hustotu součástí i s většími elektronickými součástkami.
- Různé variace instalací znamenají, že montáž krytu přímo je snadné jako zaklapnutí příchytěk na svorkovnici
- Proti externím vlivům chrání modul spolehlivě solidní kryty.

Recept na úspěch: variabilní profily + modulární tvar komponent = pružná koncepce, která nabízí velkou povrchovou plochu na kartě PCB.

Modulární koncepce je určena pro moduly s velkými prostorovými požadavky a je vhodná i pro malá množství a odlišné šířky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kryt, RS 100 Transparentní, Krycí profil se střední stavební výškou, Šířka: 108 mm
Objednací číslo	4169320000
Typ	ADP 10
GTIN (EAN)	4008190243517
Množství	2 m

ADP 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	44 mm	Výška (v palcích)	1,732 inch
Šířka	108 mm	Šířka (v palcích)	4,252 inch
Délka	2 000 mm	Délka (v palcích)	78,74 inch
Čistá hmotnost	433 g		

Údaje o materiálu

Izolační materiál	PA 66	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
-------------------	-------	------------------------------	-----

Obecné údaje

Barevný	Transparentní	Barevný graf (podobné)	-
Encapsulation option	Ne	Stupeň krytí	IP20 v instalovaném stavu

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Důležitá poznámka

Informace o produktu	<p>K dispozici jsou 3 výšky krycího profilu a čelních desek: Montáž TS bez krytu: TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm Montáž TS s nízkým krytem: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm Montáž TS s vysokým krytem: TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm Přímá montáž, bez/nízký/vysoký kryt: 24 / 69 / 99 mm Rozměry desky plošných spojů: Tloušťka: 1,6 (±0,2) mm , šířka: 100 (+0,5) mm Rozměr části RS = délka desky s plošnými spoji - 4,5 mm Rozměr části ADP = délka desky s plošnými spoji - 1 mm Příklad: Délka desky plošných spojů 160 mm, RS = 155,5 mm, ADP = 159 mm.</p>
----------------------	--

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN

ADP 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

