

PF RS 80 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Flexibilní - flexibilnější - Profilform

Modulární kryty v profilovém tvaru – pružný modulární systém obsahující barevné a transparentní plastové profily a nosné moduly

Kombinace standardních roztečí namontovaná bok po boku v libovolném uspořádání a metrické zboží přesně uříznuté na milimetry vytváří dokonalou rovnováhu mezi pružností a hospodárností:

- Profily roztečí se standardními šířkami v rozsahu od 5 mm do 45 mm umožňují provést montáž všech standardních formátů PCB karet.
- Variabilní délky zajišťují maximální hustotu součástí i s většími elektronickými součástkami.
- Různé variace instalací znamenají, že montáž krytu přímo je snadné jako zaklapnutí příchytěk na svorkovnici
- Proti externím vlivům chrání modul spolehlivě solidní kryty.

Recept na úspěch: variabilní profily + modulární tvar komponent = pružná koncepce, která nabízí velkou povrchovou plochu na kartě PCB.

Modulární koncepce je určena pro moduly s velkými prostorovými požadavky a je vhodná i pro malá množství a odlišné šířky.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Verze | Skříň montážní lišty, RS 80 Oblázkově šedá, Extrudovaný profil, Šířka: 2000 mm |
| Objednací číslo | 4183130000 |
| Typ | PF RS 80 GR 2000MM |
| GTIN (EAN) | 4008190235178 |
| Množství | 2 m |

PF RS 80 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|------------|
| Hloubka | 15,7 mm | Hloubka (v palcích) | 0,618 inch |
| Výška | 84 mm | Výška (v palcích) | 3,307 inch |
| Šířka | 2 000 mm | Šířka (v palcích) | 78,74 inch |
| Čistá hmotnost | 412,5 g | | |

Údaje o materiálu

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------------------|-----|
| Izolační materiál | Polyvinylchlorid | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
|-------------------|------------------|------------------------------|-----|

Obecné údaje

| | | | |
|----------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| Barevný | Oblázkově šedá | Barevný graf (podobné) | RAL 7032 |
| Encapsulation option | Ne | Stupeň krytí | IP20 v instalovaném stavu |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0 | EC002779 | ETIM 8.0 | EC002779 |
| ETIM 9.0 | EC002779 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 | ECLASS 13.0 | 27-19-06-01 |

Důležitá poznámka

| | |
|----------------------|---|
| Informace o produktu | <p>K dispozici jsou 3 výšky profilů krytů a koncových desek: Montáž lišty bez krytu: TS32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm Montáž lišty s nízkým krytem: TS32 = 72 mm, TS35x7,5 = 67,5 mm Montáž lišty s vysokým krytem: TS32 = 91 mm, TS35x7,5 = 86,5 mm Přímá montáž bez krytu / s nízkým krytem / s vysokým krytem: 17 / 44 / 63 mm Rozměry DPS: Tloušťka: 1,6 (±0,2) mm, šířka: 67,8 (+0,2) mm Velikost RS segmentu = délka DPS - 4,5 mm >Velikost ADP segmentu = délka DPS - 2 mm Příklad: Délka DPS 160 mm, RS segment = 155,5 mm, ADP = 158 mm</p> |
|----------------------|---|

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|---|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN |

PF RS 80 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

