

## PF RS 80 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexibel - flexiblare - profilform**

Påbyggnadskapsling i profilform - den flexibla systembyggglådan i färgade och transparenta plastprofiler och bärmoduler

Den perfekta blandningen av godtyckligt uppradningsbara standardraster och millimeterexakt kapningsbar metervara ger den optimala balansen mellan flexibilitet och ekonomi:

- Rasterprofiler med standardbredder på 5 mm - 45 mm möjliggör upptagningen av alla gängse platinformat.
- Variabla bygghöjder står för maximal packningstäthet även vid stora elektroniska byggdelar.
- Olika montagevarianter gör ett direktmontage av kapslingarna lika enkel som upprastreringen på bärskenan
- Stabila täckkåpor skyddar byggruppen säkert mot yttre inverkan

Framgångsformeln: variabel profil + modulära formdelar = flexibelt kapslingskoncept med stor nyttoyta för kretskortet.

Modulkonceptet är optimalt för komponentgrupper med stort platsbehov och lönar sig framför allt vid små serier eller variabla byggarbeten.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Kapsling för monteringskena, RS 80 kiselgrå, Strängprofil, Bredd: 2000 mm
Art.nr.	<a href="#">4183130000</a>
Typ	PF RS 80 GR 2000MM
GTIN (EAN)	4008190235178
Förp.	2 m

## PF RS 80 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	15,7 mm	Byggdjup (tum)	0,618 inch
Höjd	84 mm	Bygghöjd (tum)	3,307 inch
Bredd	2 000 mm	Byggbredd (tum)	78,74 inch
Nettovikt	412,5 g		

## Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Isoleringsmaterial	Polyvinylklorid
--------------------------------	-----	--------------------	-----------------

## Allmänna data

Färgkod	kiselgrå	Färgtabell (jämförbar)	RAL 7032
Gjutbarhet	Nej	Skyddsklass	IP20 efter installation

## Klassificeringar

ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779
ETIM 9.0	EC002779	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-01

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation	3 tillgängliga höjder för täckprofil och ändplattor: TS-montering utan kåpa: TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm TS-montering med låg kåpa: TS 32 = 72 mm, TS 35x7,5 = 67,5 mm TS-montering med hög kåpa: TS 32 = 91 mm, TS 35x7,5 = 86,5 mm Direkt montering, utan/ med låg/hög kåpa: 17 / 44 / 63 mm Mönsterkortets mått: tjocklek 1,6 (±0,2) mm, bredd: 67,8 (+0,2) mm RS-sektionens mått = mönsterkortslängd - 4,5 mm ADP-sektion s mått= mönsterkortslängd - 2 mm Exempel: mönsterkortslängd 160 mm, RS-sektion = 155,5 mm, ADP-sektion = 158 mm
--------------------	--

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">FL ANALO.SIGN.CONV. EN</a> <a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a> <a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a> <a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a>

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

# Ritningar

