

RKDG D13 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Intelligentní řešení kabeláže vám mohou ušetřit cenný čas i peníze.**

Modulární systém FieldPower® obsahuje to pravé řešení pro každý úkol kabeláže.

Skládací těsnění pro použití prefabrikovaných kabelů

Těsnění k dispozici s přípojovacím závitem M16 a M20

Možná integrace provozních a signalizačních zařízení do těsnění

Všeobecné objednací údaje

Verze	Těsnicí vložka Field Power®, Skládací těsnění, IP65 s odpovídajícím pouzdrem, IP65, s odpovídajícím krytu, EPDM, 11 mm ² , 13 mm ²
Objednací číslo	4323230000
Typ	RKDG D13 PT6
GTIN (EAN)	4032248641239
Množství	10 ks

RKDG D13 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	18 mm	Hloubka (v palcích)	0,709 inch
Výška	33,8 mm	Výška (v palcích)	1,331 inch
Šířka	46,7 mm	Šířka (v palcích)	1,839 inch
Čistá hmotnost	24 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Provozní teplota	-40 °C...85 °C
--------------------	----------------	------------------	----------------

Všeobecné údaje

Materiál	EPDM	Silikon	Ne
Barevný	černá	Design	Skládací tesnění
Stupeň krytí	IP65 s odpovídajícím pouz- drem, IP65, s odpovídaj- cím krytu	Klasifikace hořlavosti UL 94	
Poloha při montáži, poznámka k instalaci	ve slotu těsnění Field- Power®	Typ linky	HB
Upínací rozsah, min.	11 mm ²	Upínací rozsah, max.	přibližně 13 mm ²

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [UL Certificate FieldPower® Box and accessories](#)
[Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)