

## RKDG D17 PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Az intelligens kábelezési megoldásokkal értékes időt és pénzt takaríthat meg.**

A FieldPower® moduláris rendszer minden kábelezési feladathoz ideális megoldást kínál.

Előre összeszerelt kábelekhez használható összehajtható tömítések

Tömítések M16 és M20 menettel A tömítésbe működtető és jelzőeszközök építhetők be

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Field Power® tömítőbetét, Összehajtható tömítés, IP65 hozzátartozó házzal, IP65, hozzátartozó házzal, EPDM, 15 mm <sup>2</sup> , 17 mm <sup>2</sup>
Rendelési szám	<a href="#">4324010000</a>
Típus	RKDG D17 PT6
GTIN (EAN)	4032248641284
Qty.	10 Stück

## RKDG D17 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	18 mm	Mélység (coll)	0,709 inch
Magasság	33,8 mm	Magasság (coll)	1,331 inch
Szélesség	46,7 mm	Szélesség (coll)	1,839 inch
Nettó tömeg	22,8 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C
----------------------	----------------	-------------------	----------------

## Általános adatok

Anyag	EPDM	Szilikon	Nem
Szín	fekete	Kivitel	Összehajtható tömítés
Védelmi osztály	IP65 hozzá tartozó házzal, IP65, hozzá tartozó házzal	UL 94 éghetőségi osztály	HB
Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés	FieldPower® tömítési horony	Vezetéktípus	kerek
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	15 mm <sup>2</sup>	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	17 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9,1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15		

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">UL Certificate FieldPower® Box and accessories</a> <a href="#">Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## RKDG D17 PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tömítések

**Az intelligens kábelezési megoldásokkal értékes időt és pénzt takaríthat meg.**

A FieldPower® moduláris rendszer minden kábelezési feladathoz ideális megoldást kínál.

Előre összeszerelt kábelekhez használható összehajtható tömítések

Tömítések M16 és M20 menettel A tömítésbe működtető és jelzőeszközök építhetők be

## Általános rendelési adatok

Típus	RKDGE D2X6,5 PT6	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8443800000</a>	Field Power® tömítőbetét, Hornyos tömítőbetét, IP54, RKDG D17 PT6-
GTIN (EAN)	4050118457704	tal kombinálva, hozzá tartozó házzal, TPE-V, 6.5 mm <sup>2</sup>
Qty.	10 Stück	
Típus	RKDGE D4X4 PT6	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8443760000</a>	Field Power® tömítőbetét, Hornyos tömítőbetét, IP54, RKDG D17 PT6-
GTIN (EAN)	4050118457643	tal kombinálva, hozzá tartozó házzal, TPE-V, 4 mm <sup>2</sup>
Qty.	10 Stück	