

RKDG D9 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Intelligentní řešení kabeláže vám mohou ušetřit cenný čas i peníze.

Modulární systém FieldPower® obsahuje to pravé řešení pro každý úkol kabeláže.

Skládací těsnění pro použití prefabrikovaných kabelů

Těsnění k dispozici s přípojovacím závitem M16 a M20

Možná integrace provozních a signalizačních zařízení do těsnění

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Verze | Těsnicí vložka Field Power®, Skládací těsnění, IP65 s odpovídajícím pouzdrem, IP65, s odpovídajícím krytu, EPDM, 7 mm ² , 9 mm ² |
| Objednací číslo | 4329610000 |
| Typ | RKDG D9 PT6 |
| GTIN (EAN) | 4032248668687 |
| Množství | 10 ks |

RKDG D9 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 18 mm | Hloubka (v palcích) | 0,709 inch |
| Výška | 33,8 mm | Výška (v palcích) | 1,331 inch |
| Šířka | 46,7 mm | Šířka (v palcích) | 1,839 inch |
| Čistá hmotnost | 26,2 g | | |

Teploty

| | | | |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -40 °C...85 °C | Provozní teplota | -40 °C...85 °C |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|

Všeobecné údaje

| | | | |
|--|--|------------------------------|--------------------------------|
| Materiál | EPDM | Silikon | Ne |
| Barevný | černá | Design | Skládací tesnění |
| Stupeň krytí | IP65 s odpovídajícím pouz- drem, IP65, s odpovídají- cím krytu | Klasifikace hořlavosti UL 94 | |
| Poloha při montáži, poznámka k instalaci | ve slotu těsnění Field- Power® | Typ linky | HB |
| Upínací rozsah, min. | 7 mm ² | Upínací rozsah, max. | přibližně 9 mm ² |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002624 | ETIM 7.0 | EC002624 |
| ETIM 8.0 | EC002624 | ETIM 9.0 | EC002624 |
| ECLASS 9.1 | 27-18-27-90 | ECLASS 10.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 12.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-28-15 | | |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)