

RKDG D9 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Intelligenta kabeldragningslösningar kan spara värdefull tid och pengar.**

Modulsystemet FieldPower® har rätt lösning för varje kabeluppgift.

Vikbara tätningar för användning av förkonfektionerade kablar

Tätningar tillgängliga med M16 och M20 anslutningsgängintegration av drifts- och signalanordningar i tätningen är möjliga

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	FieldPower® tättningsinsats, Vikbar tätning, IP65 med motsvarande kapsling, IP 65, med motsvarande kapsling, EPDM
Art.nr.	4329610000
Typ	RKDG D9 PT6
GTIN (EAN)	4032248668687
Förp.	10 Stück

RKDG D9 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	18 mm	Byggdjup (tum)	0,709 inch
Höjd	33,8 mm	Bygghöjd (tum)	1,331 inch
Bredd	46,7 mm	Byggbredd (tum)	1,839 inch
Nettovikt	26,2 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Drifttemperatur	-40 °C...85 °C
-----------------	----------------	-----------------	----------------

Allmänna uppgifter

Material	EPDM	Silikon	Nej
Färgkod	svart	Byggform	Vikbar tätning
Skyddsklass	IP65 med motsvarande kapsling, IP 65, med motsvarande kapsling	Brännbarhetsklass enligt UL 94	
Inbyggnadsläge, monteringsanvisning	i FieldPower® förslutningsplats	Ledningstyp	HB rund

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format