

## PF RS 100 GN 2000MM


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rugalmas - rugalmasabb - Profilform**

Moduláris tokozás profilformában - a rugalmas moduláris rendszer, amely színes és átlátszó műanyagprofilokat és hordozómodulokat tartalmaz

A szabványos osztásközök egymás mellé helyezése bármilyen elrendezésben, és a méteráru milliméteres pontosságú vágása a tökéletes egyensúlyt jelenti a rugalmasság és a gazdasági hatékonyság között:

- Standard szélességű profilok 5 mm - 45 mm osztásközzel, minden szabványos NYÁK-formátumra felszerelhetők.
- A változtatható magasság maximális alkatrész-sűrűséget tesz lehetővé, még nagyobb elektronikai alkatrészek esetén is.
- A különböző felszerelési változatok miatt a tokozat közvetlen felszerelése olyan egyszerű, mint az alkatrészek kapocsra pattintása
- A kemény fedelek megbízhatóan védik a modulokat a külső hatások ellen

A siker receptje: változtatható profil + moduláris alkatrészek = rugalmas készülékház-konceptió, amely nagy felületet biztosít a NYÁK-ok számára.

A moduláris koncepciót a nagy helyigényű modulokhoz alakítottuk ki, és kis alkatrészmennyiség és különböző szélességek esetén alkalmazható.

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Szerelősín ház Halványzöld, Extrudált profil, Szélesség: 2000 mm
Rendelési szám	<a href="#">4347570000</a>
Típus	PF RS 100 GN 2000MM
GTIN (EAN)	4032248945306
Qty.	2 m

## PF RS 100 GN 2000MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	19,5 mm	Mélység (coll)	0,768 inch
Magasság	104 mm	Magasság (coll)	4,094 inch
Szélesség	2 000 mm	Szélesség (coll)	78,74 inch
Nettó tömeg	550 g		

## Anyagadatok

Szigetelőanyag	PVC	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
----------------	-----	--------------------------	-----

## Általános adatok

Szín	Halványzöld	Színskála (hasonló)	RAL 6021
Tokozási opció	Nem	Védelmi osztály	IP20 felszerelt állapotban

## Besorolások

ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779
ETIM 9.0	EC002779	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-01

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	3 magasság érhető el a takaróprofil és a véglemezek esetében: TS szerelés burkolat nélkül: TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm TS szerelés alacsony burkolattal: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm TS szerelés magas burkolattal: TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm Közvetlen szerelés, burkolat nélkül/alacsony/magas burkolattal: 24 / 69 / 99 mm A nyomtatott áramköri lap méretei: Vastagság: 1,6 (±0,2) mm, szélesség: 100 (+0,5) mm Az RS szakasz mérete = a nyomtatott áramköri lap hossza - 4,5 mm Az ADP rész mérete = nyomtatott áramköri lap hossza - 1 mm Példa: Nyomtatott áramköri lap hossza 160 mm, RS = 155,5 mm, ADP = 159 mm
------------------	---

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL ANALO.SIGN.CONV. EN</a> <a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a> <a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a> <a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a>

**PF RS 100 GN 2000MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**