

ACT20P-VI3-VO3-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



ACT20P: A rugalmas megoldás

- Precíz és rendkívül praktikus jelátalakítók
- A kioldókarok megkönnyítik a kezelést

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verzió | jelátalakító/-leválasztó, Input : -10...0...+10 V, Output : -10...0...+10 V, jelátalakító/-leválasztó |
| Rendelési szám | 7760054131 |
| Típus | ACT20P-VI3-VO3-S |
| GTIN (EAN) | 6944169684531 |
| Qty. | 1 Stück |

ACT20P-VI3-VO3-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység | 114 mm | Mélység (coll) | 4,488 inch |
| Magasság | 117,2 mm | Magasság (coll) | 4,614 inch |
| Szélesség | 12,5 mm | Szélesség (coll) | 0,492 inch |
| Nettó tömeg | 105 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...85 °C | Üzemi hőmérséklet | -20 °C...60 °C |
| Páratartalom üzemi hőmérsékleten | 0...95% (páralecsapódás nem megengedett) | Páratartalom | 5...95% páralecsapódás nem megengedett |

Meghibásodási valószínűség

| | |
|--------------------------|-----------|
| SIL az IEC 61508 szerint | Egyik sem |
|--------------------------|-----------|

Bemenet

| | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| Bemenetek száma | 1 | Bemeneti ellenállás, feszültség | ≥ 100 kΩ |
| Bemeneti feszültség | -10 V...0...+10 V | Szenzor | Voltage source |

Kimenet

| | | | |
|--------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kimenetek száma | 1 | Kimenő feszültség, megjegyzés | -10 V...0...+10 V |
| Terhelő impedancia árama | | Típus | aktív, a csatlakoztatott vezérlő passzív legyen |
| terhelő impedancia feszültsége | ≤ 600 Ω | | |
| | ≥ 2 kΩ | | |

Általános adatok

| | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|
| Galvanikus leválasztás | 3-utas leválasztó | Hőmérséklet együtttható | ≤ 100 ppm/K |
| Konfiguráció | nincs | Lépés válaszideje | ≤ 100 ms |
| Pontosság | <0,1% a végértékre vonatkoztatva | Potenciálbetáplálás | 24 V DC ± 20 % |
| Áramfelvétel | 30 mA | | |

Szigetelések koordinálása

| | | | |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| EMC szabványok | EN 61010-1:2011, UL 61010-1, IEC61000-6-2, IEC 61000-6-4 | Galvanikus leválasztás | 3-utas leválasztó |
| Lökőfeszültség | 4 kV (1,2/50 µs) | Szennyezés súlyossága | 2 |
| Szigetelési feszültség | 2 kV bemenet / kimenet / tápellátás | Túlfeszültség kategória | III |
| Vizsgálati feszültség | 0,3 kV | | |

Csatlakozási adatok

| | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás | 2,5 mm ² |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 2,5 mm ² |
| Vezeték keresztmetszet, tömör, min. | 0,5 mm ² | Vezeték keresztmetszet, tömör, max. | 2,5 mm ² |

ACT20P-VI3-VO3-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002653 | ETIM 7.0 | EC002653 |
| ETIM 8.0 | EC002653 | ETIM 9.0 | EC002653 |
| ECLASS 9.0 | 27-21-01-20 | ECLASS 9,1 | 27-21-01-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-21-01-20 | ECLASS 11.0 | 27-21-01-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-21-01-20 | ECLASS 13.0 | 27-21-01-20 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | Application notes – Declaration of Conformity Instruction sheet |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |


ACT20P-VI3-V03-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok

Connection diagram



Méretrajz



ACT20P-VI3-VO3-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Típus | ESG 8/13.5/43.3 SAI AU | Verzió |
| Rendelési szám | 1912130000 | ESG, Készülékjelölők x 13.5 mm, PA 66, Szín: Áttetsző |
| GTIN (EAN) | 4032248541164 | |
| Qty. | 5 Stück | |

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Típus | ESG 6.6/11 BHZ 5.00/02 | Verzió |
| Rendelési szám | 1082490000 | ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér |
| GTIN (EAN) | 4032248845330 | |
| Qty. | 200 Stück | |