

## RIM 2 24/60VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Zásuvné ochranné moduly pro reléové zásuvky D-SERIES, s volitelnými ochrannými funkcemi.

- Se zeleným LED indikátorem a nulovou diodou

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze           | D-SERIES, LED modul s ochrannou diodou, Jmenovité řídicí napětí: 24...60 V DC, Zásuvné připojení Plug-in |
| Objednací číslo | <a href="#">7760056016</a>                                                                               |
| Typ             | RIM 2 24/60VDC                                                                                           |
| GTIN (EAN)      | 4032248878123                                                                                            |
| Množství        | 10 ks                                                                                                    |

Datum vytvoření 6. května 2024 22:52:51 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## RIM 2 24/60VDC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 32 mm   | Hloubka (v palcích) | 1,26 inch  |
| Výška          | 8,6 mm  | Výška (v palcích)   | 0,339 inch |
| Šířka          | 12,4 mm | Šířka (v palcích)   | 0,488 inch |
| Čistá hmotnost | 2 g     |                     |            |

## Jmenovité údaje UL

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Č. osvědčení (cURus) | E312083 |
|----------------------|---------|

## Řídící strana

|                         |              |                |            |
|-------------------------|--------------|----------------|------------|
| Jmenovité řídicí napětí | 24...60 V DC | Ukazatel stavu | Zelená LED |
| Ochranný obvod          | Nulová dioda |                |            |

## Obecné údaje

|                                          |                              |      |  |
|------------------------------------------|------------------------------|------|--|
| Barevný                                  | černá                        |      |  |
| Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94 | Komponent                    | Kryt |  |
|                                          | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2  |  |

## Další detaily o certifikacích / normách

|                    |          |                      |         |
|--------------------|----------|----------------------|---------|
| Č. osvědčení (CSA) | 80107692 | Č. osvědčení (cURus) | E312083 |
|--------------------|----------|----------------------|---------|

## Data připojení

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Metoda připojení vodiče | Zásuvné připojení Plug-in |
|-------------------------|---------------------------|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002586    | ETIM 7.0    | EC002586    |
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ECLASS 9.1  | 27-37-10-10 | ECLASS 10.0 | 27-37-10-10 |
| ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 12.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-37-16-92 |             |             |

## Shoda produktu s prostředím

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85 |

## Osvědčení

Schválení



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Shoda   |
| UL File Number Search | Web UL  |
| Č. osvědčení (cURus)  | E312083 |

## RIM 2 24/60VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Technické údaje           | <a href="#">CAD data – STEP</a>                  |
| Oznámení o změně produktu | <a href="#">20220120 Technical change to RIM</a> |
| Katalogy                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>         |
| Brožury                   |                                                  |

**RIM 2 24/60VDC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy****Schéma připojení****Dimensional drawing**