

SDI 1CO ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Reléové zásuvky pro relé D-SERIES DRI

- 1 a 2 CO kontakty
- Šroubové připojení a připojení PUSH IN
- Standardní a nízké

Všeobecné objednací údaje

Verze	D-SERIES DRI, Reléová patice, Počet kontaktů: 1, CO contact, Trvalý proud: 12 A, Šroubové připojení
Objednací číslo	7760056346
Typ	SDI 1CO ECO
GTIN (EAN)	6944169739934
Množství	10 ks

SDI 1CO ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	29,2 mm	Hloubka (v palcích)	1,15 inch
Výška	73,3 mm	Výška (v palcích)	2,886 inch
Šířka	15,8 mm	Šířka (v palcích)	0,622 inch
Čistá hmotnost	20 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 35...85 %, bez kondenzace		

Strana zátěže

Rated switching voltage	250 V AC	Trvalý proud	12 A
Max. spínací napětí, AC	250 V	Typ kontaktu	1 CO contact

Obecné údaje

Verze	plochý design		
Lišta	TS 35		
Barevný	černá		
Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94	Komponent	Kryt	
	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	
	Komponent	Montážní podstavec	
	Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	
	Komponent	Příchytka	
	Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	

Koordinace izolace

Jmenovité napětí	250 V	Závažnost znečištění	2
Kategorie rázového napětí	III	Skupina izolačního materiálu	IIIb
Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže	≥ 3 mm	Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže	4 kV _{eff} / 1 min.
Impulse withstand voltage	4,8 kV (1,2/50 μs)	Stupeň krytí	IP10

Data připojení

Metoda připojení vodiče	Šroubové připojení	Délka odizolování, jmenovité připojení	8 mm
Utahovací moment, min.	0,5 Nm	Utahovací moment, max.	0,8 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení	1,5 mm ²	Upínací rozsah, min.	0,5 mm ²
Upínací rozsah, max.	2,5 mm ²	Průřez vodiče, pevný, min.	0,5 mm ²
Průřez vodiče, pevný, max.	2,5 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,5 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	2,5 mm ²	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	0,5 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	1,5 mm ²	Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min.	0,5 mm ²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max.	1,5 mm ²	Připojení vodiče	M3 kulaté kabelové oko (izolované) pro připojení vstupu, M3,5 kulaté kabelové oko (izolované) pro připojení výstupu
Velikost nože	velikost PH1		

SDI 1CO ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001456	ETIM 7.0	EC001456
ETIM 8.0	EC001456	ETIM 9.0	EC001456
ECLASS 9.0	27-37-16-03	ECLASS 9.1	27-37-16-03
ECLASS 10.0	27-37-16-03	ECLASS 11.0	27-37-16-03
ECLASS 12.0	27-37-16-03	ECLASS 13.0	27-37-16-03

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Důležitá poznámka

Informace o produktu K této zásuvce není k dispozici křížové připojení.

K této zásuvce není k dispozici značení.

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení




Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

SDI 1CO ECO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Schéma připojení****Dimensional drawing****Dimensional drawing**

SDI 1CO ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Kruhová kabelová oka

Izolovaný kulatý konektor z PVC

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem



Všeobecné objednací údaje

Typ	LIR 2,5M3,5 V	Verze
Objednací číslo	6200160000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm², 1,5
GTIN (EAN)	4032248409785	mm² - 2,5 mm²
Množství	100 ks	
Typ	LIR 1,5M3 V	Verze
Objednací číslo	6200070000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm², 0,5
GTIN (EAN)	4032248409839	mm² - 1,5 mm²
Množství	100 ks	
Typ	LIR 1,5M3,5 V	Verze
Objednací číslo	6200080000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm², 0,5
GTIN (EAN)	4032248409846	mm² - 1,5 mm²
Množství	100 ks	
Typ	LIR 2,5M3 V	Verze
Objednací číslo	6200150000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm², 1,5
GTIN (EAN)	4032248409778	mm² - 2,5 mm²
Množství	100 ks	

Křížový šroubovák, Phillips



Křížový šroubovák pro šrouby Phillips, izolovaný dle VDE, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, výstup podle normy ISO 8764-PH, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDIK PH1 X 80	Verze
Objednací číslo	6749890000	Šroubovák, Šířka čepele (B): 1 mm, 80 mm, Tloušťka čepele (A): 1
GTIN (EAN)	4050118897098	
Množství	1 ks	

SDI 1CO ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Krimpovací kabelová oka



Izolovaný kabelový konektor z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem, kromě spojkového konektoru

Všeobecné objednací údaje

Typ	KQI-M3/-2,5	Verze
Objednací číslo	6492250000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5
GTIN (EAN)	4050118302073	mm ² - 2,5 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	KQI-M3/-1	Verze
Objednací číslo	6492170000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5
GTIN (EAN)	4050118302035	mm ² - 1 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	KQI-M3,5/-1	Verze
Objednací číslo	6492180000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5
GTIN (EAN)	4050118302080	mm ² - 1 mm ²
Množství	100 ks	
Typ	KQI-M3,5/-2,5	Verze
Objednací číslo	6492270000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5
GTIN (EAN)	4050118302134	mm ² - 2,5 mm ²
Množství	100 ks	

Křížový šroubovák, Phillips



Křížový šroubovák, Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, výstup podle ISO 8764-PH, hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDK PH1 X 80	Verze
Objednací číslo	6749410000	Šroubovák, Šířka čepele (B): 1 mm, 80 mm, Tloušťka čepele (A):
GTIN (EAN)	4050118895636	
Množství	1 ks	

SDI 1CO ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Křížový šroubovák, Phillips



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDIK SLIM PH1 X 80	Verze
Objednací číslo	6749650000	Šroubovák, Šířka čepele (B): 1 mm, 80 mm, Tloušťka čepele (A): 1
GTIN (EAN)	4050118896398	
Množství	1 ks	